

手持机箱 Pilot 10/20/30

产品系列
29

- 用于计量控制和自动化工程的手持机箱
- 坚固耐用（聚酰胺或聚酯）
- 带把手和引线管（Pilot10, 20标准）

标准供货范围：
Pilot 10/20: 机箱带把手、电缆引线管M20×1.5
前面板、前面板安装螺钉和墙挂钩
Pilot 30: 机箱带把手、铝自粘前面板、安装件



技术参数

材质	Pilot 10/20: 聚酰胺 Pilot 30: 聚酯
保护等级	Pilot 10/20: IP 65 EN 60529 Pilot 30: IP 66 EN 60529
抗冲击性	7 Joule, EN 60079-0
阻燃性	Pilot 10/20: HB/UL94 Pilot 30: VO/UL94
颜色	黄色 RAL 1021
耐热性	Pilot 10/20: -40℃ 至 +60℃ Pilot 30: -25℃ 至 +90℃

产品系列				
机箱类型	订货号	尺寸 W×L×H (mm)	前面板安装尺寸 W×H (mm)	安装深度 (mm)
Pilot10	29.40 02 00	70×93×190	61×59	67
Pilot20	29.30 01 00	115×93×200	106×69	67
Pilot30	29.50 01 00	164×116×295	70×280	71

附件	
Pilot20	29.31 00 00
墙挂钩（2pcs带螺钉）	29.60 01 00
引线管 M20×1.5（Pilot30）	08.10 01 20

手持机箱 Pilot 110-150

产品系列
29

- 手持机箱用于工业自动化和测量控制
- 预留穿线孔，预留大面积安装区域
- 提供各类附件，如引线管、墙挂钩、前面板

标准供货范围：
机箱带把手、M20×1.5引线管、前面板。
前面板安装螺钉和墙挂钩。



技术参数

机箱材料	前面板: 聚苯乙烯高频绝缘材料
保护等级	IP65 EN 60529 标准
表面阻抗	7Joule EN 60079-0 标准
阻燃性	HB/UL94
颜色	黄 RAL 1021
温度	-40℃ 至 +60℃

产品系列				
机箱型号	订货号	尺寸 W×L×H (mm)	前面板尺寸 W×H (mm)	安装深度 (mm)
Pilot 110	29.21 10 00	85×85×191	77×77	63.5
Pilot 120	29.21 20 00	115×85×191	107×77	63.5
Pilot 130	29.21 30 00	85×115×221	77×107	63.5
Pilot 140	29.21 40 00	160×85×211	152×97	63.5
Pilot 150	29.21 50 00	105×85×266	97×152	63.5

附件	
磁垫适用于PILOT 120-150	29.00 00 80

标准铸铝机箱

产品系列
01

<