ENGLISH

Datasheet
Insulated Crimp Spade Connector
RS Stock number 534-632



Insulated	Wire range			Dimensions(mm)				Stud size	
Stock no.	AWG	mm²	Colour	B	D ϕ	L	ℓ	AWG	mm
2082515	22-16	0.5-1.5	Red	5.7	4.3	20.5	9.9	4	3.2
534272	22-16	0.5-1.5	Red	6.4	4.3	20.0	9.9	6	3.7
534266	22-16	0.5-1.5	Red	6.4	4.3	20.5	9.9	8	4.3
534250	22-16	0.5-1.5	Red	8.5	4.3	25.0	9.9	10	5.3

Stock no.	AWG	mm²	Colour	B	D ϕ	L	ℓ	AWG	mm
534632	16-14	1.5-2.5	Blue	6.4	4.8	20.5	9.9	6	3.7
534626	16-14	1.5-2.5	Blue	6.4	4.8	20.5	9.9	8	4.3
534610	16-14	1.5-2.5	Blue	8.5	4.8	20.5	9.9	10	5.3

Stock no.	AWG	mm²	Colour	B	D ϕ	L	ℓ	AWG	mm
534503	12-10	2.5-6.0	Yellow	6.4	6.5	25.5	13.5	6	3.7

RS, Professionally Approved Products, gives you professional quality parts across all products categories. Our range has been testified by engineers as giving comparable quality to that of the leading brands without paying a premium price.