

## 插拔式桥接件 - FBS 4-5 - 3030187

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




插拔式桥接件, 长度: 22.7 mm, 宽度: 19.4 mm, 位数: 4, 颜色: 红色

### 为什么选择该产品

- ✔ 2至50位跳线可一步跨接到CLIPLINE complete系统中的50个接线端子上
- ✔

### 关键商业数据

包装单位	50 STK
最小订货量	50 STK
GTIN	 4 017918 193829
单件重量 (不含包装)	3.6 g
海关税则号	85389099
原产国	德国

### 技术数据

#### 技术参数

颜色	红色
位数	4
间距	5.20 mm
最大负载电流	24 A (如果用在不同的模块式接线端子上, 则跳线的电流值可能有所不同。可在各模块式接线端子的附件数据中找到准确的数值。)

### 分类

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141140
eCl@ss 5.1	27141140
eCl@ss 6.0	27141140
eCl@ss 7.0	27141140

## 插拔式桥接件 - FBS 4-5 - 3030187

### 分类

#### eCl@ss

eCl@ss 8.0	27141140
------------	----------

#### ETIM

ETIM 2.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211829
UNSPSC 7.0901	39121426
UNSPSC 11	39121426
UNSPSC 12.01	39121426
UNSPSC 13.2	39121426

### 认证

#### 认证

---

#### 认证

#### EAC

---

#### 防爆认证

---

#### 认证已提交

---

#### 认证详情

EAC
-----

---