


## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/16/180 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



焊接插座，进线方向为 180°。焊针长度最适合波峰焊。提供标记和编码空间。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

### 订货数据

类型	SL 5.08/16/180 3.2SN OR BX
订货号	<a href="#">1518660000</a>
版本	PCB 接插件, 插座, 开口型, 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 16, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装
GTIN (EAN)	4008190083304
最小包装数	50 个
产品数据	IEC: 400 V / 18 A UL: 300 V / 15 A
包装	盒装
状态文本	<b>本文件在以后将不再提供。</b>
废止日期	2017-12-31
替代产品	<a href="#">1146610000</a>

**OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列**  
**SL 5.08/16/180 3.2SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

净重 4.95 g

额定数据 (DIN IEC)

额定电流 最小回路数 (环境温度=20°C)	18 A	额定电流 最大回路数 (环境温度=20°C)	14.5 A
额定电流 最小回路数 (环境温度=40°C)	15 A	额定电流 最大回路数 (环境温度=40°C)	12 A
额定电压值 (过电压等级III/污染等级3)	250 V	额定冲击电压 (过压等级III/污染等级3)	4 kV
额定电压值 (过电压等级III/污染等级2)	320 V	额定冲击电压 (过压等级III/污染等级2)	4 kV
额定电压值 (过电压等级II/污染等级2)	400 V	额定冲击电压 (过压等级II/污染等级2)	4 kV
瞬时耐电流	3 x 1s, 120 A		

额定数据 (CSA)

机构		额定电压 (使用组 B)	300 V
额定电流 (使用组 B)	15 A	额定电压 (使用组 D)	300 V
额定电流 (使用组 D)	10 A		

额定数据 (UL 1059)

机构		额定电压 (使用组 B)	300 V
额定电流 (使用组 B)	15 A	额定电压 (使用组 D)	300 V
额定电流 (使用组 D)	10 A		

系统特征值

产品系列	OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列	安装在印刷线路板上	焊连接
出线方向	180°	间距 mm (P)	5.08 mm
间距 inch (P)	0.2 inch	回路数	16
焊针长度 (l)	3.2 mm	焊针尺寸	d = 1.2 mm, 八角形
可编码	是	每回路的焊脚数目	1
焊孔直径 (D)	1.3 mm	焊孔直径公差 (D)	+ 0.1 mm
L1 (mm)	76.2 mm	L1 (inch)	3 inch
绝缘电阻	> 10 <sup>6</sup> mΩ	防触电保护 (按照DIN VDE 0470)	IP 20 已插入
防触电保护 (按照DIN VDE 57106)	插入时的手指安全保护		

材料数据

绝缘材料	PBT	颜色	橙色
绝缘材料组	IIIa	阻燃等级符合 UL 94	V-0
CTI	≥ 200	触点材料	CuSn
插针镀层	镀锡	最低操作温度	-50 °C
最高操作温度	100 °C	最小安装温度	-25 °C
最大安装温度范围	100 °C	最大储存相对湿度	80 %

**OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列  
SL 5.08/16/180 3.2SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**技术数据**

**分类**

ETIM 3.0	EC001284	UNSPSC	30-10-18-21
eClass 5.1	27-26-07-04	eClass 6.2	27-26-07-04
eClass 7.1	27-44-04-02		

**说明**

- 提示
- Additional colours on request
  - Gold-plated contact surfaces on request
  - Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
  - P on drawing = pitch
  - Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

**认证**




ROHS 一致

**OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列  
SL 5.08/16/180 3.2SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**图纸**



## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/16/180 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLZF 5.08/180LH



弹片接线插头, 可节省时间, 平直进线, 带释放杆或有挂钩的释放杆。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZF 5.08/16/180LH SN BK BX	<a href="#">1893300000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248507443 18 个 回路数: 16, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装
BLZF 5.08/16/180LH SN OR BX	<a href="#">1895860000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248510689 18 个 回路数: 16, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装

#### BLF 5.08/90F SN



久经考验, 细节创新:

BLF5.08, 直插式 BLZ5.08 插头是一种新的联接技术, 设计更紧凑。魏德米勒的创新型直插式弹簧联接操作简单、无需工具, 是未来导线联接的趋势。

BLF5.08 功能多样, 与旧版相当:

- 提供 3 种进线方向, 设计灵活。
- 提供 4 种法兰类型, 包括受专利保护的释放杆, 可以根据用户要求设计联锁结构。
- BLF5.08 搭配 SL5.08HC 插头使用可以实现最大额定规格。

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLF 5.08HC/16/90F SN BK BX	<a href="#">1000360001</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248690329 18 个 回路数: 16, 90°, 直插式弹簧连接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12	盒装
BLF 5.08HC/16/90F SN OR BX	<a href="#">1002230000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248694389 18 个 回路数: 16, 90°, 直插式弹簧连接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12	盒装

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/16/180 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLZF 5.08/270B



弹片接线插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16.5 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZF 5.08/16/270B SN OR BX	<a href="#">1672540000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190434250 18 个 回路数: 16, 270°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒 装			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZF 5.08/16/270B SN BK BX	<a href="#">1672770000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190434489 18 个 回路数: 16, 270°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒 装			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

#### BLZF 5.08/90B



弹片接线插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16.5 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZF 5.08/16/90B SN BK BX	<a href="#">1671620000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190433321 18 个 回路数: 16, 90°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒 装			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZF 5.08/16/90B SN OR BX	<a href="#">1671390000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190433093 18 个 回路数: 16, 90°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒 装			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/16/180 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLL 5.08/180B



用于安装在印刷电路板上的反向插座。焊针长度最适合波峰焊。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLL 5.08/16/180B 3.2SN OR BX	<a href="#">1682870000</a>	PCB 接插件, 反向插座, 固定 块的燕尾槽, 焊连接, 5.08 mm, 回路数: 16, 180°, 焊针 长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190474638	18 个	IEC: 400 V / 23 A UL: 300 V / 15 A	盒 装

#### BLZ 5.08/225B



压线框接线插头, 进线方向为 225°。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16.5 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.08/16/225B SN BK BX	<a href="#">1742470000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 16, 225°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装	4008190262907	18 个	IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒 装
BLZ 5.08/16/225B SN OR BX	<a href="#">1742240000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 16, 225°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装	4008190193997	18 个	IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒 装

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/16/180 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### ZZ\_Varianten



压线框接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.08/16/180B SN DKGX BX	<a href="#">1530150000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190290436 50 个 回路数: 16, 180°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

#### BLZ 5.08/180LR



压线框接线插头，平直进线，带释放杆。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.08/16/180LR SN BK BX	<a href="#">1893090000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248507238 18 个 回路数: 16, 180°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZ 5.08/16/180LR SN OR BX	<a href="#">1851340000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248382712 18 个 回路数: 16, 180°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/16/180 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLZ 5.08/270B



压线框接线插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.08/16/270B SN OR BX	<a href="#">1561060000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190091613 18 个 回路数: 16, 270°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

#### BLZ 5.08/180F



螺钉顶部接线插头, 平直进线, 带螺钉法兰。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.08/16/180F SN BK BX	<a href="#">1803180000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248258284 18 个 回路数: 16, 180°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZ 5.08/16/180F SN OR BX	<a href="#">1802970000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248258079 18 个 回路数: 16, 180°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

**OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列**  
**SL 5.08/16/180 3.2SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**配套的接插件 (受限插拔)**

**BLZP 5.08/270LH SN**



压线框接线插头，进线方向为 90° 或 270°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杠固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

**订货数据**

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.08HC/16/270LH SN OR BX	<a href="#">1947150000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248623013 18 个 回路数: 16, 270°, 压线框联 接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒 装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.08HC/16/270LH SN BK BX	<a href="#">1947380000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248623365 18 个 回路数: 16, 270°, 压线框联 接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒 装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

**BLZ 5.08/180LH**



螺钉顶部接线插头，平直进线，带释放杆。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

**订货数据**

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.08/16/180LH SN OR BX	<a href="#">1892330000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248505739 18 个 回路数: 16, 180°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZ 5.08/16/180LH SN BK BX	<a href="#">1893740000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248507924 30 个 回路数: 16, 180°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/16/180 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLZP 5.08/180LR SN



压线框接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 – 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.08/16/180LR SN BK BX	<a href="#">1945200000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248620340 18 个 回路数: 16, 180°, 压线框联 接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒 装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.08/16/180LR SN OR BX	<a href="#">1944970000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248620067 18 个 回路数: 16, 180°, 压线框联 接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒 装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

#### BLF 5.08/90LH SN



久经考验，细节创新：

BLF5.08, 直插式BLZ5.08插头是一种新的联接技术，设计更紧凑。魏德米勒的创新型直插式弹簧联接操作简单、无需工具，是未来导线联接的趋势。

BLF5.08功能多样，与旧版相当：

- 提供 3 种进线方向，设计灵活。
- 提供 4 种法兰类型，包括受专利保护的释放杆，可以根据用户要求设计联锁结构。
- BLF5.08搭配SL5.08HC插头使用可以实现最大额定规格。

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLF 5.08HC/16/90LH SN OR BX	<a href="#">1002620000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248694990 18 个 回路数: 16, 90°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12	盒
BLF 5.08HC/16/90LH SN BK BX	<a href="#">1000780001</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248690978 18 个 回路数: 16, 90°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/16/180 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLF 5.08/90LR SN



久经考验, 细节创新:

BLF5.08, 直插式BLZ5.08插头是一种新的联接技术, 设计更紧凑。魏德米勒的创新型直插式弹簧联接操作简单、无需工具, 是未来导线联接的趋势。

BLF5.08功能多样, 与旧版相当:

- 提供 3 种进线方向, 设计灵活。
- 提供 4 种法兰类型, 包括受专利保护的释放杆, 可以根据用户要求设计联锁结构。
- BLF5.08搭配SL5.08HC插头使用可以实现最大额定规格。

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLF 5.08HC/16/90LR SN OR BX	<a href="#">1002420000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248694587 18 个 回路数: 16, 90°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12	盒 装
BLF 5.08HC/16/90LR SN BK BX	<a href="#">1000550001</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248690510 18 个 回路数: 16, 90°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12	盒 装

#### BLT 5.08LR



螺钉顶部接线插头, 平直进线, 带释放杆。插头标记, 可编码。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLT 5.08HC/16/180LR SN BK BX	<a href="#">1894270000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248508617 18 个 回路数: 16, 180°, 顶部螺 钉联接, 最大压接面积: 2.5 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 13 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒 装
BLT 5.08HC/16/180LR SN OR BX	<a href="#">1890360000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248498840 18 个 回路数: 16, 180°, 顶部螺 钉联接, 最大压接面积: 2.5 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 13 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒 装

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/16/180 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLZF 5.08/180B



弹片接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZF 5.08/16/180B SN OR BX	<a href="#">1708440000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190317881 18 个 回路数: 16, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒 装			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

#### BLZ 5.08/270LH



压线框接线插头，进线方向为 270°，带释放杆或释放杆。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.08/16/270LH SN BK BX	<a href="#">1894030000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248508266 18 个 回路数: 16, 270°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZ 5.08/16/270LH SN OR BX	<a href="#">1892410000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248506156 18 个 回路数: 16, 270°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

**OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列**  
**SL 5.08/16/180 3.2SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**配套的接插件 (受限插拔)**

**BLZP 5.08/225B SN**



压线框接线插头，进线方向为 90°、270° 或 225°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时接线口打开。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17.5 A (IEC) / 10 A (UL)

**订货数据**

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.08HC/16/225B SN OR BX	<a href="#">1945890000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248621415 18 个 回路数: 16, 225°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.08HC/16/225B SN BK BX	<a href="#">1946120000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248621699 18 个 回路数: 16, 225°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

**BLZ 5.08/270LR**



压线框接线插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

**订货数据**

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.08/16/270LR SN OR BX	<a href="#">1893910000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248508136 18 个 回路数: 16, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZ 5.08/16/270LR SN BK BX	<a href="#">1893820000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248508020 18 个 回路数: 16, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/16/180 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLZF 5.08/180F



弹片接线插头, 平直进线 (180°)。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZF 5.08/16/180F SN BK BX	<a href="#">1803700000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248259106 18 个 回路数: 16, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装
BLZF 5.08/16/180F SN OR BX	<a href="#">1803470000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248258871 18 个 回路数: 16, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装

#### BLZ 5.08/180B



压线框接线插头, 平直进线 (180°)。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.08/16/180B SN OR BX	<a href="#">1530160000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190176358 30 个 回路数: 16, 180°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装
BLZ 5.08/16/180B SN BK BX	<a href="#">1530110000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190077600 50 个 回路数: 16, 180°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒装

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/16/180 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLL 5.08/90FI



用于安装在印刷电路板上的反向插座。焊针长度最适合波峰焊。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLL 5.08/16/90FI 3.2SN OR BX	<a href="#">1843890000</a>	PCB 接插件, 反向插座, 反向 法兰, 焊连接, 5.08 mm, 回 路数: 16, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4032248355648	18 个	IEC: 400 V / 23 A UL: 300 V / 15 A	盒 装

#### BLZF 5.08/180LR



弹片接线插头, 平直进线 (180°)。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZF 5.08/16/180LR SN OR BX	<a href="#">1851580000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 16, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒 装	4032248383023	18 个	IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒 装
BLZF 5.08/16/180LR SN BK BX	<a href="#">1892860000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 回路数: 16, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒 装	4032248507009	18 个	IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒 装

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/16/180 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLZP 5.08/270F SN




压线框接线插头，进线方向为 90° 或 270°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杠固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.08HC/16/270F SN BK BX	<a href="#">1950730000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248629138 18 个 回路数: 16, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.08HC/16/270F SN OR BX	<a href="#">1950450000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248628575 18 个 回路数: 16, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

#### BLZ 5.08/90B



压线框接线插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据


类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.08/16/90B SN OR BX	<a href="#">1556460000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190098971 18 个 回路数: 16, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/16/180 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmuller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLT 5.08F



螺钉顶部接线插头，平直进线，带螺钉法兰。插头提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLT 5.08HC/16/180F SN OR BX	<a href="#">1844130000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248356058 18 个 回路数: 16, 180°, 顶部螺钉联接, 最大压接面积: 2.5 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 13 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒
BLT 5.08HC/16/180F SN BK BX	<a href="#">1844360000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248356294 18 个 回路数: 16, 180°, 顶部螺钉联接, 最大压接面积: 2.5 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 13 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒

#### BLZP 5.08/180F SN



压线框接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.08/16/180F SN BK BX	<a href="#">1944470000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248619047 18 个 回路数: 16, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.08/16/180F SN OR BX	<a href="#">1944230000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248618811 18 个 回路数: 16, 180°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

**OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列**  
**SL 5.08/16/180 3.2SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**配套的接插件 (受限插拔)**

**BLZP 5.08/270LR SN**



压线框接线插头，进线方向为 90° 或 270°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 – 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

**订货数据**

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.08HC/16/270LR SN OR BX	<a href="#">1947670000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248624065		18 个	IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.08HC/16/270LR SN BK BX	<a href="#">1947900000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248624393		18 个	IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

**BLZP 5.08/180LH SN**



压线框接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 – 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

**订货数据**


类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.08/16/180LH SN OR BX	<a href="#">1945430000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248620609		18 个	IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.08/16/180LH SN BK BX	<a href="#">1945660000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248620937		18 个	IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/16/180 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLC 5.08BR



冷压接线插头。提供标记和编码空间。

- 0.25 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLC 5.08/16/180BR OR BX	<a href="#">1649510000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190294625 50 个 回路数: 16, 180°, 冷压联接, 最大压接面积: 2.5 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 21 A UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒
BLC 5.08/16/180BR BK BX	<a href="#">1712250000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190935269 50 个 回路数: 16, 180°, 冷压联接, 最大压接面积: 2.5 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 21 A UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒

#### BLZP 5.08/90F SN



压线框接线插头, 进线方向为 90° 或 270°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杠固定。内置+/-螺钉、防错插销, 供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.08HC/16/90F SN OR BX	<a href="#">1949940000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248627875 18 个 回路数: 16, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.08HC/16/90F SN BK BX	<a href="#">1950180000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248628117 18 个 回路数: 16, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/16/180 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (受限插拔)

#### BLT 5.08LH



螺钉顶部接线插头，平直进线，带释放杆。插头标记，可编码。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLT 5.08HC/16/180LH SN OR BX	<a href="#">1890130000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248498543 18 个 回路数: 16, 180°, 顶部螺钉 钉联接, 最大压接面积: 2.5 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 13 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒
BLT 5.08HC/16/180LH SN BK BX	<a href="#">1892630000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248506675 18 个 回路数: 16, 180°, 顶部螺钉 钉联接, 最大压接面积: 2.5 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 13 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/16/180 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (完全可插拔)

#### BLZP 5.08/180 SN



压线框接线插头，平直进线（180°）。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销，供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.08/16/180 SN OR BX	<a href="#">1943720000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248617739 27 个 回路数: 16, 180°, 压线框联 接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒 装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.08/16/180 SN BK BX	<a href="#">1943950000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248618095 27 个 回路数: 16, 180°, 压线框联 接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒 装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

#### BLZF 5.08/270



弹片接线插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16.5 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZF 5.08/16/270 SN OR BX	<a href="#">1672080000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190433796 18 个 回路数: 16, 270°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒 装			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZF 5.08/16/270 SN BK BX	<a href="#">1672310000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190434021 18 个 回路数: 16, 270°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒 装			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/16/180 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (完全可插拔)

#### BLZ 5.08/180



压线框接线插头, 平直进线 (180°)。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 19 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.08/16/180 SN OR BX	<a href="#">1527860000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190104252 30 个 回路数: 16, 180°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZ 5.08/16/180 SN BK BX	<a href="#">1527810000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190287726 30 个 回路数: 16, 180°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 19 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

#### BLZP 5.08/270 SN



压线框接线插头, 进线方向为 90° 或 270°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杠固定。内置+/-螺钉、防错插销, 供货时压线框一直处于打开状态。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.08HC/16/270 SN OR BX	<a href="#">1948930000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248626380 18 个 回路数: 16, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒
BLZP 5.08HC/16/270 SN BK BX	<a href="#">1949160000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248626618 18 个 回路数: 16, 270°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/16/180 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (完全可插拔)

#### BLL 5.08/180




用于安装在印刷电路板上的反向插座。焊针长度最适合波峰焊。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLL 5.08/16/180 3.2 SN OR BX	<a href="#">1648930000</a>	PCB 接插件, 反向插座, 侧面 封闭, 焊连接, 5.08 mm, 回 路数: 16, 180°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190293413	18 个	IEC: 400 V / 23 A UL: 300 V / 15 A	盒 装

#### BLT 5.08



螺钉顶部接线插头, 进线方向为 180°。插头提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLT 5.08HC/16/180 SN OR BX	<a href="#">1500960000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190118662 回路数: 16, 180°, 顶部螺 钉联接, 最大压接面积: 2.5 mm <sup>2</sup> , 盒装	4008190118662	18 个	IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 13 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒
BLT 5.08HC/16/180 SN BK BX	<a href="#">1500910000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190861827 回路数: 16, 180°, 顶部螺 钉联接, 最大压接面积: 2.5 mm <sup>2</sup> , 盒装	4008190861827	18 个	IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 13 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/16/180 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (完全可插拔)

#### BLZP 5.08/225 SN



压线框接线插头, 进线方向为 90°、270° 或 225°。提供标记和编码空间。可通过法兰或释放杆固定。内置+/-螺钉、防错插销, 供货时接线口打开。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26-12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17.5 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZP 5.08HC/16/225 SN OR BX	<a href="#">1946390000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248622160 18 个 回路数: 16, 225°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒装
BLZP 5.08HC/16/225 SN BK BX	<a href="#">1946700000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248622474 18 个 回路数: 16, 225°, 压线框联接, 最大压接面积: 4 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17.5 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 30 - AWG 12 装	盒装

#### BL 5.08



螺钉垫片接线插头。提供标记空间。

- 0.2 - 1.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 11 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BL 5.08/16/180 SN DKGX BX	<a href="#">1723970000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190376338 50 个 回路数: 16, 180°, 压钳式连接, 最大压接面积: 2.08 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 14 A / 0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒装
BL 5.08/16/180 SN BK BX	<a href="#">1716610000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190376680 50 个 回路数: 16, 180°, 压钳式连接, 最大压接面积: 2.08 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 14 A / 0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒装
BL 5.08/16/180 SN OR BX	<a href="#">1716460000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190376505 50 个 回路数: 16, 180°, 压钳式连接, 最大压接面积: 2.08 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 14 A / 0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒装

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/16/180 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (完全可插拔)

#### BLF 5.08/90 SN



久经考验，细节创新：

BLF5.08, 直插式BLZ5.08插头是一种新的联接技术，设计更紧凑。魏德米勒的创新型直插式弹簧联接操作简单、无需工具，是未来导线联接的趋势。

BLF5.08功能多样，与旧版相当：

- 提供 3 种进线方向，设计灵活。
- 提供 4 种法兰类型，包括受专利保护的释放杆，可以根据用户要求设计连锁结构。
- BLF5.08搭配SL5.08HC插头使用可以实现最大额定规格。

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLF 5.08HC/16/90 SN OR BX	<a href="#">1001670000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248693474 18 个 回路数: 16, 90°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 3.31 mm², 盒装			IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm² UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12	盒 装
BLF 5.08HC/16/90 SN BK BX	<a href="#">1000170001</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4032248690121 18 个 回路数: 16, 90°, 直插式弹 簧连接, 最大压接面积: 3.31 mm², 盒装			IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm² UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12	盒 装

#### BLL 5.08/90



用于安装在印刷电路板上的反向插座。焊针长度最适合波峰焊。

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 23 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLL 5.08/16/90 3.2 SN OR BX	<a href="#">1648450000</a>	PCB 接插件, 反向插座, 侧面 封闭, 焊连接, 5.08 mm, 回 路数: 16, 90°, 焊针长度 (l): 3.2 mm, 镀锡, 橙色, 盒装	4008190292928 18 个		IEC: 400 V / 23 A UL: 300 V / 15 A	盒 装

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/16/180 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (完全可插拔)

#### BLZ 5.08/90




压线框接线插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.08/16/90 SN BK BX	<a href="#">1554110000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190267858 18 个 回路数: 16, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZ 5.08/16/90 SN OR BX	<a href="#">1554160000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190069452 18 个 回路数: 16, 90°, 压线框联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

#### BLC 5.08R



冷压接线插头。提供标记和编码空间。

- 0.25 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 14 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 21 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLC 5.08/16/180R OR BX	<a href="#">1610630000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190008253 50 个 回路数: 16, 180°, 冷压联接, 最大压接面积: 2.5 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 21 A UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒
BLC 5.08/16/180R BK BX	<a href="#">1712100000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190935115 50 个 回路数: 16, 180°, 冷压联接, 最大压接面积: 2.5 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 21 A UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 14 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/16/180 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (完全可插拔)

#### BLZF 5.08/180



弹片接线插头, 平直进线 (180°)。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZF 5.08/16/180 SN OR BX	<a href="#">1707600000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190096458 18 个 回路数: 16, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZF 5.08/16/180 SN BK BX	<a href="#">1707830000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190316839 18 个 回路数: 16, 180°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 17 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 15 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

#### BLZ 5.08/225



压线框接线插头, 进线方向为 225°。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16.5 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.08/16/225 SN BK BX	<a href="#">1742010000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190281311 18 个 回路数: 16, 225°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZ 5.08/16/225 SN OR BX	<a href="#">1741780000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190235833 18 个 回路数: 16, 225°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

## OMNIMATE 信号 - BL/SL 5.08 系列 SL 5.08/16/180 3.2SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### 配套的接插件 (完全可插拔)

#### BLZF 5.08/90



弹片接线插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 16.5 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZF 5.08/16/90 SN BK BX	<a href="#">1671160000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190432850 18 个 回路数: 16, 90°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZF 5.08/16/90 SN OR BX	<a href="#">1670930000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190432539 18 个 回路数: 16, 90°, 弹片联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 16.5 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

#### BLZ 5.08/270



压线框接线插头。提供标记和编码空间。

- 0.2 - 2.5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 26 - 12 AWG (UL)
- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

#### 订货数据

类型	订货号	版本	GTIN (EAN)	最小包装数	产品数据	包装
BLZ 5.08/16/270 SN BK BX	<a href="#">1558710000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190269562 18 个 回路数: 16, 270°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒
BLZ 5.08/16/270 SN OR BX	<a href="#">1558760000</a>	PCB 接插件, 插头, 5.08 mm, 4008190168384 18 个 回路数: 16, 270°, 压线框 联接, 最大压接面积: 3.31 mm <sup>2</sup> , 盒装			IEC: 400 V / 15 A / 0.2 - 2.5 mm <sup>2</sup> UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 12 装	盒

