

H型分配器 - QPD H 4PE2,5 4X6-11 BK - 1406368

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




QUICKON H型分配器，4芯+PE，1.0 mm² ... 2.5 mm² / 690 V / 20 A，用于直径为6 mm ... 11 mm的电缆，带密封螺栓。

优势

- ✓ 创新且省时 —— QUICKON快速连接，现场安装时最多可节省80 %的时间
- ✓ 便捷：轻松快速安装无需特殊工具
- ✓ 一贯的坚固：具备IP68/IP69K和IK07防护等级的壳体可在多种场合中应用
- ✓ 由于采用了防插错极性与符合DIN EN 0105的防触摸保护，因此可实现更加安全的连接
- ✓ 灵活而紧凑 —— 通过内部连接，H型与T型分配器可用于对主电缆进行分支或可将其作为星形分配器使用

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 776165
GTIN	4046356776165
Sales Key	BF6DCC

技术数据

概述

类型	H型分配器
颜色	黑色
锁定类型	螺钉紧固
连接系统	QUICKON速连
连接方式	快速免剥线
位数	5
注意 针数：	4+PE
接合螺母扳手规格	27 mm
接合螺母紧固扭矩	10 Nm
连接量	5

H型分配器 - QPD H 4PE2,5 4X6-11 BK - 1406368

技术数据

概述

柔性导线最小横截面	1 mm ²
柔性导线最大横截面	2.5 mm ²
刚性导线最小横截面	1 mm ²
刚性导线最大横截面	2.5 mm ²
最小导线横截面AWG	16
最大导线横截面AWG	14

导线

每根绞线的结构符合VDE 0295标准/最小导线直径	VDE 0295 1到6级/最小0.15mm
缆线绝缘材料	PVC/PE/TPE/橡胶
线径包括绝缘层	2 mm ... 3.8 mm
电缆外径	6 mm ... 11 mm
位置标记	1, 2, 3, N, PE

环境条件

保护等级	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 100 °C
导线连接时的温度	-5 °C ... 50 °C

电气特性

额定电流I _N	20 A
额定电流	20 A
额定电压(III/3)	690 V
额定电压(III/2)	1000 V
额定电压(II/2)	1000 V
额定电涌电压(III/3)	6 kV
额定电涌电压(III/2)	8 kV
额定电涌电压(II/2)	8 kV

机械特性

QUICKON连接性	最大 10
插 / 拔周期	10 (最多支持10个QUICKON连接)
冲击类别	IK07

材料数据

接触件材料	Cu
材料接触表面	镀银
接触件载体材料	PA
绝缘材料	PA
阻燃等级, 符合UL 94	V0

H型分配器 - QPD H 4PE2,5 4X6-11 BK - 1406368

技术数据

材料数据

过电压等级	III
污染等级	3


标准和规范

阻燃等级, 符合UL 94	V0
---------------	----


Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情, 请参考“下载区”内的“制造商声明”

产品图




电路图



尺寸图

图表



分类

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143400
eCl@ss 6.0	27143400
eCl@ss 7.0	27440603
eCl@ss 8.0	27440603

H型分配器 - QPD H 4PE2,5 4X6-11 BK - 1406368

分类

eCl@ss

eCl@ss 9.0	27440603
------------	----------

ETIM

ETIM 3.0	EC000516
ETIM 4.0	EC000516
ETIM 5.0	EC002567
ETIM 6.0	EC002925

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	31251501

认证

认证


认证

GL / UL Listed / IECCEB Scheme / cUL Listed / VDE Zeichengenehmigung / EAC / cULus Listed

防爆认证

认证详情

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6195914 HH
----	---	---	------------

UL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 221474
-----------	---	---	---------------

额定电压 UN	600 V
额定电流 IN	10 A
mm ² /AWG/kcmil	16

H型分配器 - QPD H 4PE2,5 4X6-11 BK - 1406368

认证

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-61559
-----------------	--	---	-----------

cUL Listed		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 221474
------------	--	---	---------------

额定电压 UN	600 V
额定电流 IN	10 A
mm ² /AWG/kcmil	16

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40029149
------------------------	--	---	----------

额定电压 UN	690 V
额定电流 IN	20 A
mm ² /AWG/kcmil	1-2.5

EAC		RU C-DE.AI30.B.01102
-----	--	----------------------

cULus Listed	
--------------	--

附件

附件

保护盖

保护盖 - QPD QSK 5X2,5 - 1404528



保护盖，透明塑料，用于5x 2.5 mm² QPD QUICKON 连接，IP50。

H型分配器 - QPD H 4PE2,5 4X6-11 BK - 1406368

附件

保护盖 - QPD QSK BK 5X2,5 FS - 1404525

保护盖，塑料，用于QUICKON连接，黑色，带固定带，IP68



密封插头

堵头 - SEALING PLUG 10X16 RD - 1400284



堵头，PA，线程可插拔，颜色: 红色

插座扳手

套筒扳手 - QSS 27 - 1670646



六角扳手，用于松开或拧紧QUICKON接头螺母，WAF 27 mm

编码元件

编码条 - CP-QPD 5X2,5 - 1404530



防插错编码，红色，用于插入5位QUICKON圆顶和插拔式连接器，可在72°增量中进行定位。

设备标识

刻印材料 - GPE 13X 9 WH - 0806932



刻印材料，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，ENGRAVING UNIT，CMS-P1-PLOTTER，P1 ENGRAVING UNIT，安装方式: 背胶固定，标识区域大小: 13 x 9 mm

H型分配器 - QPD H 4PE2,5 4X6-11 BK - 1406368

附件

塑料标签 - EMLP (13X9)R - 0819453



塑料标签，盘卷，白色，未标记，适用的打印机：THERMOMARK ROLLMASTER 300/600，THERMOMARK X1.2，THERMOMARK ROLL X1，THERMOMARK ROLL 2.0，THERMOMARK ROLL，安装方式：背胶固定，标识区域大小：13 x 9 mm