



## Étiquettes pour identification de boutonnerie - Transfert thermique

### • Helatag 1220 (Blanc)

Les étiquettes pour armoires et coffrets sont des étiquettes adhésives permanentes fabriquées dans un matériau épais spécialement conçu pour remplacer la traditionnelle boutonnerie en plastique gravée. Les couleurs brillantes blanches et argentées sont parfaitement adaptées aux panneaux de contrôle industriels, des appareillages, des baies de brassage et à l'identification de l'équipement générale.

Créer des étiquettes d'aspect professionnel nettes et claires en utilisant les imprimantes TT4000+ ou TT430 et les rubans encres TT122OUT.

Création simple et facile de modèle d'étiquettes en utilisant notre logiciel TagPrint Pro.

### Principales caractéristiques

- Système économique pour remplacer les plaques en plastique gravées
- Adhésif haute performance et support en mousse compressée qui assure une adhérence optimale sur des surfaces inégales
- Les coins arrondis assurent une meilleure durabilité sur le long terme de l'adhésion
- Textes et codes barres sont imprimés avec un contraste très net
- Imprimer sur site pour ne pas commander hors site
- Tailles spéciales et autres couleurs sont disponibles sur demande
- Excellente performance d'impression avec les rubans TT122OUT ou TT822OUT
- Pour une utilisation soumise à des agressions chimiques nous conseillons d'utiliser le TT122OUT
- Pour de meilleurs résultats utiliser une imprimante TT4000+ ou une TT430
- Conception d'étiquette facile avec notre logiciel TagPrint Pro




Les Panel Label sont idéales pour remplacer les plaques gravées.

<b>MATIÈRE</b>	Type 1220, Polyester (PET), Blanc (WH)
<b>Températures d'utilisation</b>	-40 °C à +90 °C
<b>Température de polymérisation</b>	de +4 °C
<b>Adhésif</b>	Acrylique
<b>Epais. film (µm)</b>	625 µm
<b>Propriétés chimiques du matériau</b>	Excellente résistance au vieillissement, aux intempéries, aux radiations UV. Très bonne résistance aux produits chimiques et aux solvants
<b>Type de ruban recommandé</b>	TT122OUT, TT822OUT

HF ✓

RoHS ✓



En savoir plus !

RÉFÉRENCE	Larg. (W)	Haut. (H)	Larg. (WL)	Étiquettes de front	Contenu	Couleur	Article
TAG13-07TDK1-1220-WH	13,0	7,0	21,0	1	1.000	Blanc (WH)	596-00560
TAG22-22TDK1-1220-WH	22,0	22,0	28,0	1	1.000	Blanc (WH)	596-00561
TAG27-08TDK1-1220-WH	27,0	8,0	33,0	1	1.000	Blanc (WH)	596-00562
TAG27-12.5TDK1-1220-WH	27,0	12,5	33,0	1	1.000	Blanc (WH)	596-00558
TAG27-15TDK1-1220-WH	27,0	15,0	33,0	1	1.000	Blanc (WH)	596-00563
TAG27-18TDK1-1220-WH	27,0	18,0	33,0	1	1.000	Blanc (WH)	596-00564
TAG27-27TDK1-1220-WH	27,0	27,0	33,0	1	1.000	Blanc (WH)	596-00565
TAG35-18TDK1-1220-WH	35,0	18,0	41,0	1	1.000	Blanc (WH)	596-00566
TAG45-15TDK1-1220-WH	45,0	15,0	51,0	1	1.000	Blanc (WH)	596-00567
TAG45-25TDK1-1220-WH	45,0	25,0	51,0	1	1.000	Blanc (WH)	596-00568
TAG60-30TDK1-1220-WH	60,0	30,0	66,0	1	500	Blanc (WH)	596-00569
TAG90-45TDK1-1220-WH	90,0	45,0	96,0	1	500	Blanc (WH)	596-00570
TAG100-30TDK1-1220-WH	100,0	30,0	106,0	1	250	Blanc (WH)	596-00571
TAG100-70TDK1-1220-WH	100,0	70,0	106,0	1	250	Blanc (WH)	596-00572

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.  
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.