


夹管阀

VZQA-C-M22U-15-GG-ALPOMN-4

产品代号: 3022832

FESTO



技术参数

特性	值
设计结构	气动驱动的夹管阀
驱动类型	气动
密封原则	软性
装配位置	任意
安装类型	线路安装
过程阀接口	G1/2
额定直径 DN	15
阀功能	2/2 常开, 单电控
流动方向	可反向
工作压力	0 ... 4 bar 1 ... 6.5 bar
过程阀的额定压力	10
差压	2.5 bar
爆裂压力	16 bar
过载压力	7.8 bar
复位类型	回弹性
先导类型	带外部控制
先导气口 1/2	G1/8
先导介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [-:-:-]
最大粘度	4,000 mm ² /s
介质温度	-5 ... 60 °C
环境温度	-5 ... 60 °C
储藏温度	6 ... 8 °C
流量 Kv	5 m ³ /h
切换时间, 打开	250 ms
切换时间, 关闭	250 ms
材料备注	含有PWIS 物质 符合 RoHS
材料信息, 壳体	锻造铝合金
材料信息, 壳盖	POM
材料信息, 密封	FPM
材料信息, 截止元件	NBR
产品重量	158 g
材料信息, 碗	PA6