

D-SUB插芯 - VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5 - 1688078

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




D-SUB触点插芯，外壳尺寸2，带15个信号触点，针式触点，螺钉连接，直头，用于IP67防护等级的面板安装框架和插头外壳

优势

- 螺钉连接

关键商业数据

包装单位	10 STK
最小订货量	10 STK
GTIN	 4 017918 179564
GTIN	4017918179564
海关税则号	8536901900
Sales Key	ABNADA

技术数据

机械特性

位数	15
连接图表	D-SUB 15
插 / 拔周期	≤ 200
连接方式	螺钉连接
导线横截面	0.14 mm ² ... 0.5 mm ²
可连接导线横截面AWG	26 ... 20
每个信号接点的插入力	≤ 3.30 N
每个信号接点的拔出力	≤ 2.2 N
安装类型	孔
绝缘电阻	≥ 5000 MΩ
保护等级	IP20
类型	15

D-SUB插芯 - VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5 - 1688078

技术数据

机械特性

外壳尺寸	2
------	---

环境条件

环境温度 (运行)	-20 °C ... 80 °C
-----------	------------------

材料数据

阻燃等级, 符合UL 94	V0
外壳材料	钢
外壳表面材料	镀锡
材料接触表面	Au/Ni
高度	12.6 mm

电气特性

位数	15
额定电流	5 A
过电压等级	III
污染等级	2
额定电压(III/3)	60 V

标准和规范

阻燃等级, 符合UL 94	V0
---------------	----

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
--	----------------

分类

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440302
eCl@ss 8.0	27440302
eCl@ss 9.0	27440205

ETIM

ETIM 2.0	EC000438
ETIM 3.0	EC000438
ETIM 4.0	EC000438
ETIM 5.0	EC001132
ETIM 6.0	EC000438
ETIM 7.0	EC000438

D-SUB插芯 - VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5 - 1688078

分类

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

认证

认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		B.01742
-----	--	---------

附件

附件

插头外壳

D-SUB插头外壳 - VS-15-T-2PG11 - 1688052



D-SUB插头外壳，外壳尺寸2，IP67防护等级

面板安装框架

D-SUB面板安装支架 - VS-15-A - 1688036



D-SUB面板安装支架，外壳尺寸2，IP67防护等级

D-SUB插芯 - VS-15-ST-DSUB/16-MPT-0,5 - 1688078

附件

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>