



P250

SICK
Sensor Intelligence.



订购信息

类型	订货号
P250	5304812

其他设备规格和配件 → www.sick.com/

详细技术参数


技术参数

配件组	反射器
配件系列	有角
描述	直角，可旋紧
紧固方式	可旋紧，2 孔固定
运行环境温度	-20 °C ... +65 °C
反射面	47 mm x 47 mm
材料	PMMA/ABS

分类

ECl@ss 5.0	27279203
ECl@ss 5.1.4	27279203
ECl@ss 6.0	27279203
ECl@ss 6.2	27279203
ECl@ss 7.0	27279203
ECl@ss 8.0	27279203
ECl@ss 8.1	27279203
ECl@ss 9.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
UNSPSC 16.0901	39111827

尺寸图 (尺寸单位: mm)



SICK 概览

SICK 是工业用智能传感器和传感技术解决方案的主要制造商之一。独特的产品和服务范围为安全有效地控制流程创造最优的基础,防止发生人身事故并且避免环境污染。

我们在诸多领域拥有丰富的经验,熟知其流程和要求。这样我们就可以用智能传感器为客户提供其所需。在欧洲、亚洲和北美洲的应用中心,我们会根据客户的需求测试并优化系统解决方案。SICK 是值得您信赖的供应商和研发合作伙伴。

全面的服务更加完善我们的订单:SICK 全方位服务在机器整个寿命周期中提供帮助并保证安全性和生产率。

这对我们来说就是“传感智能”。

与您全球通行:

联系人以及其它分公司所在地 - www.sick.com