

dataSheet

物料号 92.932.3053.0

公连接器 带应变消除 GST18I3S S1 ZR1 WS

连接器GST18i3, 3极, 公头, 螺钉连接, 250V/16A, 编码颜色: 白, 外壳颜色: 白



物料号	92.932.3053.0
EAN	4015573721869
lblPackagingUnit	1 片

通过



技术数据

总则

额定电流	20 A
额定电压	250 V
额定脉冲电压	4 kV
减拉力	是
污染等级	2
机械编码	Code 1
可内锁	是
编码颜色/触点载体	白色
极标记	
包含应变消除的外壳颜色	白色

连接数据

电缆直径	10,5 mm
电缆直径2	6,5 mm
实心线连接截面	2,5 mm ²
实心线截面2	0,75 mm ²
绞线连接截面	2,5 mm ²
绞线截面2	0,75 mm ²
每极终端数	1

型号

型号	公
极数	3
连接类型	螺钉连接
IP防护等级	IP20

材料

外壳	聚酰胺
无卤素	是
接触材料	CuZn
绝缘部件连续温度	100 °C
表面处理	镀锡

尺寸

长度	69,4 mm
宽度	28,2 mm
高度	12,6 mm

附件

物料号	类型	说明
05.561.3653.0	盖帽 GST18i3VS B WS	盖件，用于母GST18i3，白色
05.561.3653.1	盖帽 GST18i3VS B SW	盖件，用于母GST18i3，黑色
05.564.5353.0	盖帽 GST18I	盖件，12极，用于GST18i3-6
05.564.5353.2	盖帽	
05.587.3156.0	锁定幻灯片 (G)ST18 WS	电缆连接锁定装置 GST18i3-5，白色
05.587.3156.1	锁定幻灯片 (G)ST18 SW	电缆连接锁定装置 GST18i3-5，黑色
05.594.4250.0	盖帽 ST18/3B + GST18i3 ST WS	
05.594.4253.0	盖帽 ST18/3B + GST18i3 ST WS	
06.561.7853.0		

