

## 大功率存储设备 - UPS-BAT/VRLA/24DC/1.3AH - 2320296

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




可充电电池模块，含铅AGM，采用VRLA技术，24 V DC，1.3 Ah，无需工具即可更换电池，能自动检测并与QUINT UPS-IQ通信

### 产品描述


与QUINT UPS持续通信，以实现连续监控和智能管理。可自动检测大功率存储设备并且可在运行过程中免工具切换，因此可以快速安装。采用IQ技术大功率存储设备的QUINT UPS在出厂时已充满电。

### 优势

- ✓ 最大缓冲时间
- ✓ 铅AGM ( 吸附式玻璃纤维棉 ) 技术



### 关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 046356 554176
GTIN	4046356554176
海关税则号	8544421100
Sales Key	CMUQ43

### 技术数据

#### 尺寸

宽度	54 mm
高度	157 mm
深度	113 mm

#### 环境条件

保护等级	IP20
环境温度 ( 运行 )	0 °C ... 40 °C
环境温度 ( 存放/运输 )	0 °C ... 40 °C
允许的最大相对湿度 ( 操作 )	95 %
污染等级	2

# 大功率存储设备 - UPS-BAT/VRLA/24DC/1.3AH - 2320296

## 技术数据

### 输入数据

额定输入电压	24 V DC
缓冲时间	20 min. (2 A)
	5 min. (5 A)

### 输出数据

额定输出电压	24 V DC
输出电流 $I_{max}$	15 A
并连	5
串连	否
输出熔断器	1x 15 A

### 概述

IQ技术	是
处理	使用完毕的电池决不可与生活垃圾一同废弃，应当参照所适用的国家规定进行处理。也可将这些电池退还至菲尼克斯电气或制造厂商处。
净重	1.7 kg
存储介质	铅蓄电池充电模块
保护等级	III
	IP20
安装位置	水平DIN导轨NS35，EN60715

### 标准和规范

连接符合标准	CUL
标准——电气安全	EN 60950-1/VDE 0805 ( SELV )
标准——电源安装中所用的电子设备以及在电源安装中电子设备的组装	EN 50178/VDE 0160 (PELV)
UL认证	UL/C-UL，隶属UL 508
	UL/C-UL认证UL 60950-1
	UL ANSI/ISA-12.12.01 I级，II类，A，B，C，D组 ( 危险区域 )
VdS 认证	G 196049
电击	18 ms，30g，在每个空间方向 ( 符合IEC 60068-2-27 )
振动 ( 操作 )	< 15 Hz，振幅±2.5 mm，15 Hz ... 150 Hz，2.3g/2.3g，符合IEC 60068-2-6
	15 Hz ... 150 Hz，2.3g，90 min.

### Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 3
	更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明”

## 分类

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27040603
------------	----------

# 大功率存储设备 - UPS-BAT/VRLA/24DC/1.3AH - 2320296

## 分类

### eCl@ss

eCl@ss 4.1	27040603
eCl@ss 5.0	27040603
eCl@ss 5.1	27040600
eCl@ss 6.0	27040600
eCl@ss 7.0	27050403
eCl@ss 8.0	27050403
eCl@ss 9.0	27050403

### ETIM

ETIM 2.0	EC000382
ETIM 3.0	EC000382
ETIM 4.0	EC000357
ETIM 5.0	EC000357
ETIM 6.0	EC000357
ETIM 7.0	EC000357

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211510
UNSPSC 7.0901	39121011
UNSPSC 11	39121011
UNSPSC 12.01	39121011
UNSPSC 13.2	26111715

## 认证

### 认证

#### 认证

UL Listed / UL Recognized / cUL Recognized / cUL Listed / EAC / cULus Recognized / cULus Listed

#### 防爆认证

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

### 认证详情

UL Listed		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 123528
-----------	--	---	---------------

# 大功率存储设备 - UPS-BAT/VRLA/24DC/1.3AH - 2320296

## 认证

UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 211944
---------------	--	---	---------------

cUL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 211944
----------------	--	---	---------------

cUL Listed		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 123528
------------	--	---	---------------

EAC			DE.A*81.*10695
-----	--	--	----------------

cULus Recognized			
------------------	--	--	--

cULus Listed			
--------------	--	--	--

## 附件

### 附件

### 保险丝

保险丝 - FUSE 15A/32V FK1 - 2908360



保险丝，标称电流：15 A，长：11.9 mm，宽：3.8 mm，高：16.2 mm

## 蓄电池

## 大功率存储设备 - UPS-BAT/VRLA/24DC/1.3AH - 2320296

### 附件

不间断电源备用电池 - UPS-BAT-KIT-VRLA 2X12V/1,3AH - 2908665



备用电池，用于UPS-BAT/VRLA...大功率存储设备

---

### DIN导轨适配器

DIN导轨适配器 - UTA 107 - 2853983

通用型DIN导轨适配器



---

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>