


DHRB34C102M2FB

"#"处为包装规格代号。

推荐
目前生产
一般用
100℃
超高压
弯曲裂纹
焊接裂纹
RoHS
无铅

<品名(附包装代号)一览>
DHRB34C102M2FB

形状



参考信息

包装	规格	最小订购单位
B	散装	200

L尺寸或外径尺寸D	18.0 mm max.
T尺寸	8.2 mm max.
引线间距F	12.7 ±2.0mm
引线直径d	0.8 ±0.05mm
涂料滴落e	4.0mm max.

规格

静电容量	1000pF ±20%
额定电压	15kVdc
温度特性(标准规格)	B(JIS)
静电容量变化率	±10%
温度特性的温度范围	-25 to 85°C
工作温度范围	-25 to 100°C

在1 / 1页

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更,或若其中产品停产,请在订购时确认,恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格,仅载明标准规格。因此,在订购产品之前,请核准其规格或者办理产品规格表。