


LQM21PN2R2MC0#

"#"处为包装规格代号。

目前生产
General
125℃
Multi-layer
Thickness 0.55mm max.
Reflow OK
Flow OK
RoHS

<品名(附包装代号)一览>
LQM21PN2R2MC0D、 LQM21PN2R2MC0B

形状



L尺寸	2.0 ±0.2mm
W尺寸	1.25 ±0.2mm
T尺寸	0.5 ±0.05mm
尺寸代号 in inch (mm)	0805 (2012)

规格

电感值	2.2μH ± 20%
电感值测试频率	1MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升	600mA
直流电阻(最大)	0.425
直流电阻中心值	0.34 ± 25%
自己共振周波数 (以上)	50MHz
使用温度范围	-55 ~ 125
电磁屏蔽等级	Magnetic shield of ferrite

参考信息


包装代号	规格	最小订购单位
D	φ180mm纸带	4000
B	散装	1000

质量(参考值)	
1个	0.007g


注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更, 或若其中产品停产, 请在订购时确认, 恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格, 仅载明标准规格。因此, 在订购产品之前, 请核准其规格或者办理产品规格表。


■ 电感值-频率特性(标准值)



■ 电感值-电流特性(标准值)



■ 温度上升特性(标准值)



■ Q值-频率特性(标准值)

