

**压接工具  
PZ 16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmuller.com



用于带及不带塑料套的管状端头的压接钳

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁

**订货数据**

类型	PZ 16
订货号	<a href="#">9012600000</a>
版本	压接工具, 管状端头压接工具, 6mm <sup>2</sup> , 16mm <sup>2</sup> , 锯齿夹
GTIN (EAN)	4008190035440
最小包装数	1 个

**数据页**

**压接工具  
PZ 16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**技术数据**

**尺寸及重量**

长度	200 mm	重量	418 g
净重	419.2 g		

**技术数据**

类型	机械的, 压模不可拆卸
----	-------------

**压接工具数据**

压接外形 1, 最小	6 mm <sup>2</sup>	Crimpart/-profil	锯齿夹
管状端头 最小横截面	6 mm <sup>2</sup>	管状端头 最大横截面	16 mm <sup>2</sup>
压接外形 2, 最小	10 mm <sup>2</sup>	压接外形 3, 最小	16 mm <sup>2</sup>

**端头**

插针类型	带/不带塑料套圈的管状端头	最小压接面积	6 mm <sup>2</sup>
压接范围, 最大	16 mm <sup>2</sup>		


**分类**

ETIM 3.0	EC000005	UNSPSC	31-16-31-02
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	21-04-38-90
eClass 7.1	27-40-02-01		

**产品说明**

订货数据提示文字	其他配件的信息请参阅J章节
附件	终端套筒的信息和订货数据, 参考章节 J 附件 终端套筒

**认证**

认证	
----	---

ROHS	一致
------	----

