



DCD734C2

Perceuse visseuse 14,4V XR 1,3Ah Li-ion

Caractéristiques

- Dernière génération de Perceuse Visseuse 14.4V dotée de la nouvelle technologie XR (eXtreme Runtime)
- Mandrin 13 mm
- Compacte et ergonomique, idéale pour travailler dans les endroits exigus
- Nouvel interrupteur "intelligent" avec variation continue et contrôle total
- 16 positions de réglages de couple pour une précision optimale
- Puissante LED avec temporisation de 20 sec améliorant la visibilité

Equipement de série

- 2 batteries Li-Ion XR 1,3Ah
- Chargeur Multi-voltage
- Coffret

Caractéristiques de la garantie

- 30 jours d'engagement satisfaction
- 1 an de maintenance gratuite
- 1 an de garantie + 2 ans d'extension XR

Spécifications	
Type de batterie	FR NiCd
Voltage	14.4 Volts
Capacité de la batterie	1.3 Ah
FR Max Torque (Hard)	38 FR Nm
FR Max Torque (Soft)	22 FR Nm
Puissance utile	250 Watts
Vitesse à vide	0-400/1300 tr/min
Capacité du mandrin	1.5-13 mm