

SAK系列, 附件
AP SAK16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

除了少数例外，端子条中最后一个端子须用 WAP/AP 型端板盖住。如果端子条带有不同大小的端子，也必须使用端板。
端板的外形尺寸要对应所属端子的外形尺寸。端板位于固定器中。

订货数据

类型	AP SAK16
订货号	0271160000
版本	SAK系列, 附件, 端板, 1.5 mm, 米色, 直接安装
GTIN (EAN)	4008190120429
最小包装数	20 个

数据页

**SAK系列, 附件
AP SAK 16**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

宽度	1.5 mm	高度	50 mm
深	42 mm	净重	3.635 g

温度

最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C
----------	--------	----------	--------

其他技术数据

安装指导	直接安装	类型	侧板
------	------	----	----

尺寸

静差 TS 32	35 mm	静差 TS 35	35 mm
----------	-------	----------	-------

材料参数

材料	聚酰胺 66	颜色	米色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

系统特征值

产品系列	SAK系列, 附件	安装导轨	无
------	-----------	------	---

分类

ETIM 3.0	EC000886	UNSPSC	30-27-18-21
eClass 5.1	27-14-11-33	eClass 6.2	27-14-11-33
eClass 7.1	27-14-11-33		

认证

认证			
ROHS	一致		