

H0,75/14T HBL BD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- 成条包装管状端头 (50个)
- 魏德米勒颜色编码
- DIN 颜色编码
- 其他颜色编码

订货数据

类型	H0,75/14T HBL BD
订货号	9004310000
版本	管状端头, 0.75 mm ² , 8 mm, 颜色编码: 其他, 浅蓝 (RAL 5012)
GTIN (EAN)	4008190179298
最小包装数	500 个

H0,75/14T HBL BD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

长度	14 mm	净重	0.094 g
----	-------	----	---------

产品数据

导线压接面积	0.75 mm ²	导线最大压接面积 AWG	AWG 18
插针镀层长度 (L2)	8 mm	插针镀层直径 (D1)	1.2 mm
环直径(D2)	2.8 mm	金属管厚度(S1)	0.15 mm
塑料套厚度 (S2)	0.25 mm		

分类

ETIM 3.0	EC000005	UNSPSC	31-16-31-02
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01		

认证

认证



ROHS

一致