


PLC-BSP- 60DC/21

订单号: 2967332



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2967332>

6.2 mm PLC基座端子，带弹簧连接，60 V DC输入电压（不带继电器或光耦）



□□□□	
EAN	 4 017918 165284
备注	订制品
包装	10 Pcs.
关税	85369010
Product key	106201

产品备注

符合WEEE/RoHS指令的日期：
09.02.2006



请注意这里提供的数据来源
于在线目录。如需详细的
信息和数据，请查阅<http://www.download.phoenixcontact.com>
上的用户使用信息。该信息适用网络
下载的一般条款。

□□□□	
□□□□	
额定输入电压 U_N	60 V AC/DC
状态显示	LED
保护电路	阻尼二极管，极性保护二极管
□□□□	
兼容组件	微型继电器，REL-MR-60DC/21AU，REL-MR-60DC/21；微型光耦，OPT-60DC/48DC/100，OPT-60DC/24DC/2，OPT-60DC/230AC/1

□□□□

实心线最小横截面	0.14 mm ²
实心线最大横截面	2.5 mm ²
多芯线最小横截面	0.14 mm ²
多芯线最大横截面	2.5 mm ²
可连接导线最小横截面AWG/kcmil	26
导线横截面, AWG/kcmil (最大)	14
连接类型	弹簧连接
剥线长度	8 mm

□□□□

宽度	6.2 mm
高度	80 mm
深度	94 mm
颜色	绿色
环境温度 (运行)	-40 °C ... 60 °C
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 85 °C
操作模式	100%符合条件
阻燃等级, 符合UL 94	V0
安装位置	任意
组装说明	无间距排列

□□/□□

认证 CUL, GL, GOST, UL

□□□□

项目	名称	描述
2966605	OPT-60DC/ 24DC/ 2	插拔式微型固态继电器, 大功率固态继电器, 输入: 60 V DC, 输出: 3 - 33 V DC/3 A
2966621	OPT-60DC/ 48DC/100	插拔式微型固态继电器, 大功率固态继电器, 输入: 60 V DC, 输出: 3 - 48 V DC/100 mA
2967963	OPT-60DC/230AC/ 1	插拔式微型固态继电器, 大功率固态继电器, 输入: 60 V DC, 输出: 24 - 253 V AC/0.75 A

□□□

2961118	REL-MR- 60DC/21	可插拔微型继电器，功率触点，1副转换触点，输入电压60 V DC
2961134	REL-MR- 60DC/21AU	可插拔微型继电器，多镀层触点，1副转换触点，输入电压60 V DC

□□□

包括使用组在内的连接数据





PLC-BSP- 60DC/21 订单号: 2967332

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2967332>

□□

Nanjing Phoenix Contact Co. Ltd.
No. 36 Phoenix Road - Jiangning Development Zone /
P.O. Box 236 Jiangning Nanjing
CN-211100 Nanjing, China
电话 +86/25-5212-1888
Fax +86/25-5212-1999 or 1555
<http://www.phoenixcontact.com.cn>



菲尼克斯电气 2012
保存的技术修改内容 ;