

印刷电路板连接器 - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1757255

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

印刷线路板壳体，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，颜色: 绿色，触点表面: 锡，安装: 波峰焊




图为10位穿墙式连接器

优势

- ✔ 确保设备设计的最大灵活性 – 只需一个插座，便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
- ✔ 通用型安装方式，可在全球范围内使用
- ✔ 插拔方向平行于PCB
- ✔ 封闭式轮廓可确保插拔式连接的最佳稳定性
- ✔ 采用插拔式模块，可轻松更换PCB



关键商业数据

包装单位	250 STK
GTIN	 4 017918 029784
GTIN	4017918029784
海关税则号	8536909000
Sales Key	AAAFDA

技术数据

尺寸

长度 [l]	12 mm
宽度	17.16 mm
间距	5.08 mm
尺寸a	10.16 mm
宽度 [w]	17.16 mm
高度 [h]	12.1 mm
结构高度	8.6 mm
焊针长度	3.5 mm
引脚尺寸	1 x 1 mm

印刷电路板连接器 - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1757255

技术数据

尺寸

长度	12 mm
----	-------

概述

产品范围	MSTBA 2,5/...-G
绝缘材料组	I
额定电涌电压(III/3)	4 kV
额定电涌电压(III/2)	4 kV
额定电涌电压(II/2)	4 kV
额定电压(III/3)	250 V
额定电压(III/2)	320 V
额定电压(II/2)	400 V
连接符合标准	EN-VDE
额定电流I _N	12 A
最大负载电流	12 A
绝缘材料	PA
阻燃等级, 符合UL 94	V0
颜色	绿色
位数	3

标准和规范

连接符合标准	EN-VDE
	CSA
阻燃等级, 符合UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限: 无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

分类

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27260700
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402
eCl@ss 9.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
----------	----------

印刷电路板连接器 - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1757255

分类

ETIM

ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637
ETIM 6.0	EC002637
ETIM 7.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

认证

认证

认证

CSA / IECCEB CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized

防爆认证

认证详情

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	LR13631-2585950
	B	D	
额定电压 UN	300 V	300 V	
额定电流 IN	10 A	10 A	

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-60988-B1B2
额定电压 UN	250 V		
额定电流 IN	12 A		

印刷电路板连接器 - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1757255

认证

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40004701
额定电压 UN	250 V		
额定电流 IN	12 A		

EAC		B.01742
-----	--	---------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19931011
	B	D	
额定电压 UN	300 V	300 V	
额定电流 IN	15 A	10 A	

附件

附件

已标记的端子标识

标记卡 - SK 5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN - 0804293



标记卡，卡，白色，标识，水平: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至91 ... (99)100，安装方式: 背胶固定，适用的模块宽度：5.08 mm，标识区域大小: 5,08 x 3,8 mm

标记笔

标记笔 - B-STIFT - 1051993



标记笔，用于书写标记未打印的扁平式标记条，标记防抹擦，防水，线宽0.5 mm

盖帽

印刷电路板连接器 - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1757255

附件

附件 - MSTB-BL - 1755477



隔离帽，可分段，插在排针上，绿色绝缘材料

端子标识

标记卡 - SK 5,08/3,8:UNBEDRUCKT - 0805412



标记卡，卡，白色，未标记，适用的打印机：标记笔，安装方式：背胶固定，适用的模块宽度：5.08 mm，标识区域大小：5,08 x 3,8 mm

编码元件

星型编码器 - CR-MSTB - 1734401



防插错编码，插在插座或反向插头的缺口中，红色绝缘材料

其他产品

印刷电路板连接器 - TVMSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - 1719011



插拔式连接器，标称工作电流：12 A，位数：3，针距：5.08 mm，接线方式：带压片的螺钉连接，颜色：绿色，触点表面：锡

印刷电路板连接器 - FKCN 2,5/ 3-ST-5,08 - 1754571



插拔式连接器，标称工作电流：12 A，位数：3，针距：5.08 mm，接线方式：直插式弹簧连接，颜色：绿色，触点表面：锡

印刷电路板连接器 - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1757255

附件

印刷电路板连接器 - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - 1757022

插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡



印刷电路板连接器 - MSTBP 2,5/ 3-ST-5,08 - 1769023

插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡



印刷电路板连接器 - MSTB 2,5/ 3-STZ-5,08 - 1776168

插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡



印刷电路板连接器 - FRONT-MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - 1777293

插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 正面螺钉连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡



印刷电路板连接器 - MSTBT 2,5/ 3-ST-5,08 - 1779990

插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡



印刷电路板连接器 - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1757255

附件

印刷电路板连接器 - MVSTBR 2,5/ 3-ST-5,08 - 1792252



插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡

印刷电路板连接器 - MVSTBW 2,5/ 3-ST-5,08 - 1792760



插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡

印刷电路板连接器 - MSTBC 2,5/ 3-ST-5,08 - 1808829



插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 压接，颜色: 绿色，对应压接点的电流 [A]和接线容量[mm²]数据：10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658)。BA = 扁平接点

印刷电路板连接器 - MSTBC 2,5/ 3-STZ-5,08 - 1809514



插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 压接，颜色: 绿色，对应压接点的电流 [A]和接线容量[mm²]数据：10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658)。BA = 扁平接点

印刷电路板连接器 - MSTBU 2,5/ 3-STD-5,08 - 1824133



直接插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡，安装: 直接安装

印刷电路板连接器 - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1757255

附件

印刷电路板连接器 - MSTBU 2,5/ 3-ST-5,08-FL - 1824366



直接插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡，安装: 直接安装

印刷电路板连接器 - SMSTB 2,5/ 3-ST-5,08 - 1826296



插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡

印刷电路板连接器 - TMSTBP 2,5/ 3-ST-5,08 - 1853023



插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 带压片的螺钉连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡，插头用于在模块与模块之间的总线连接。

印刷电路板连接器 - FKCVW 2,5/ 3-ST-5,08 - 1873663



插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 直插式弹簧连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡

印刷电路板连接器 - FKCVW 2,5/ 3-ST-5,08 - 1873663



插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 直插式弹簧连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡

印刷电路板连接器 - MSTBA 2,5/ 3-G-5,08 - 1757255

附件

印刷电路板连接器 - FKCVR 2,5/ 3-ST-5,08 - 1873964



插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 直插式弹簧连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡

印刷电路板连接器 - QC 1/ 3-ST-5,08 - 1883268



插拔式连接器，标称工作电流: 10 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 快速免剥线连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡

印刷电路板连接器 - FKCT 2,5/ 3-ST-5,08 - 1902123



插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 直插式弹簧连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡

印刷电路板连接器 - TFKC 2,5/ 3-ST-5,08 - 1962613



插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 直插式弹簧连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡

印刷电路板连接器 - FKCS 2,5/ 3-ST-5,08 - 1975082



插拔式连接器，标称工作电流: 12 A，位数: 3，针距: 5.08 mm，接线方式: 直插式弹簧连接，颜色: 绿色，触点表面: 锡