

测试适配器 - PAI-4 - 3030925

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



测试适配器，用于4 mm测试插头和针距为4.2 mm ... 8.2 mm的端子，颜色: 灰色


优势

- ✓ 测试插孔的外径较小，意味着也可使用防触摸安全插头
- ✓ 测试插头的可靠连接，带功能操作杆中4 mm的直径
- ✓ 测试适配器，用于接插直径4 mm的安全测试插头

RoHS

COMPLETE RoHS

关键商业数据

| | |
|-----------|---|
| 包装单位 | 10 STK |
| 最小订货量 | 10 STK |
| GTIN |  4 017918 183196 |
| GTIN | 4017918183196 |
| 海关税则号 | 8536901900 |
| Sales Key | BE2Z3X |

技术数据

尺寸

| | |
|------|---------|
| 高度 | 53.8 mm |
| 长度 | 5.8 mm |
| 宽度 | 5.8 mm |
| 直径 | 5.8 mm |
| 引脚直径 | 4.6 mm |

概述

| | |
|------|--|
| 注意事项 | 防触摸保护可以防止意外直接接触，插入后符合DIN EN 50274标准的要求 |
| | 在已连接电源的情况下不得插入 |
| 颜色 | 灰色 |

测试适配器 - PAI-4 - 3030925

技术数据

| | |
|-----------|-------------------|
| 标识材料 | 铜 |
| 环境温度 (运行) | -40 °C ... 125 °C |
| 最大电压 | 250 V |
| 最大负载电流 | 10 A |

标准和规范

| | |
|--------------------------------|-------------|
| 阻燃等级, 符合UL 94 | V0 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |

Environmental Product Compliance

| | |
|------------|------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| China RoHS | 环保使用期限 = 50 |
| | 更多有害物质的详情, 请参考“下载区”内的“制造商声明” |

分类

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27141127 |
| eCl@ss 4.1 | 27141127 |
| eCl@ss 5.0 | 27141127 |
| eCl@ss 5.1 | 27141100 |
| eCl@ss 6.0 | 27141100 |
| eCl@ss 7.0 | 27141148 |
| eCl@ss 8.0 | 27141148 |
| eCl@ss 9.0 | 27141148 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000897 |
| ETIM 3.0 | EC000897 |
| ETIM 4.0 | EC002255 |
| ETIM 5.0 | EC002255 |
| ETIM 6.0 | EC002555 |

UNSPSC

| | |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 30211812 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11 | 39121411 |
| UNSPSC 12.01 | 39121411 |
| UNSPSC 13.2 | 20122006 |

测试适配器 - PAI-4 - 3030925

认证


认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

| | | |
|-----|---|---------------|
| EAC |  | EAC-Zulassung |
|-----|---|---------------|
