

接口模块 - UMKS- E48M-VS - 2970154

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



VARIOFACE模块，用于IEC 603/DIN 41612插拔式连接器，E型，48位，a、c、e元件，带针式连接器，电缆侧外壳带锁扣



关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	
GTIN	4017918087661
海关税则号	8536909000
Sales Key	CK2241

技术数据

尺寸

宽度	124 mm
高度	77 mm
深度	70.5 mm

环境条件

环境温度 (运行)	-20 °C ... 50 °C
环境温度 (存放/运输)	-20 °C ... 70 °C
保护等级	IP20

概述

额定电压 U_N	125 V AC/DC
最大允许电流 (每条分支)	4 A
位数	48
安装位置	任意

连接数据

连接名称	现场侧
------	-----

接口模块 - UMKS- E48M-VS - 2970154

技术数据

连接数据

连接符合标准	IEC / EN
连接方式	螺钉连接
剥线长度	8 mm
螺纹	M3
硬导线横截面	0.2 mm ² ... 4 mm ²
柔性导线横截面	0.2 mm ² ... 2.5 mm ²
可连接导线横截面 AWG	24 ... 12

连接数据2

连接名称	控制系统侧
连接方式	IEC 603/DIN 41612连接
连接量	1
位数	48

标准和规范

标准/规程	DIN EN 50178
	IEC 60664
额定绝缘电压	125 V
额定过电压	1.2 kV (功能性绝缘)
污染等级	2
过电压等级	II

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情, 请参考“下载区”内的“制造商声明”

分类

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250300
eCl@ss 4.1	27250300
eCl@ss 5.0	27250300
eCl@ss 5.1	27250300
eCl@ss 6.0	27242600
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780

接口模块 - UMKS- E48M-VS - 2970154

分类

ETIM

ETIM 6.0	EC002780
ETIM 7.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432

认证


认证

认证

EAC

防爆认证

认证详情

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------
