

**附件
EW 35**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

订货数据

类型	EW 35
订货号	0383560000
版本	附件, 固定块
GTIN (EAN)	4008190181314
最小包装数	50 个

数据页

附件 EW 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

宽度	8.5 mm	高度	46 mm
最低安装高度	31.3 mm	深	27 mm
净重	5.32 g		

温度

最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C
----------	--------	----------	--------

其他技术数据

安装指导	直接安装	安装方式	旋紧的
类型	用于端子		

尺寸

静差 TS 35	22.5 mm
----------	---------

材料参数

材料	聚酰胺 66	颜色	米色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

系统特征值

产品系列	附件	安装导轨	TS 35
------	----	------	-------

分类

ETIM 3.0	EC001041	UNSPSC	30-21-18-01
eClass 5.1	27-08-10-03	eClass 6.2	27-08-10-03
eClass 7.1	27-08-10-03		

认证

ROHS	一致
------	----

下载

DXF	12723_EW_35_DXF.dxf
3D 模型	