

## 电缆捆扎夹座 - WT-BASE LS HF 4 - 3240706

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)

电缆扎带基座，用于最宽为4 mm的电缆扎带，自粘式（橡胶）且可拧接，4 mm固定孔，4侧电缆扎带可穿过



### 为什么选择该产品



### 关键商业数据

包装单位	100 STK
最小订货量	100 STK
单件重量（不含包装）	0.71 g
海关税则号	39269097
原产国	克罗地亚

### 技术数据

#### 尺寸

长度 (b)	19 mm
高度	5 mm
厚度 (a)	19 mm
孔径	4.10 mm

#### 环境条件

环境温度（运行）	-40 °C ... 60 °C
环境温度（组装）	-15 °C ... 40 °C

#### 概述

颜色	透明
型号	固定
材质	不含硅及卤素
阻燃等级，符合UL 94	HB
标识材料	ABS

## 电缆捆扎夹座 - WT-BASE LS HF 4 - 3240706

### 分类

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140702
eCl@ss 4.1	27140702
eCl@ss 5.0	27140702
eCl@ss 5.1	27140702
eCl@ss 6.0	27140702
eCl@ss 7.0	27140702
eCl@ss 8.0	27140702

#### ETIM

ETIM 3.0	EC000046
ETIM 4.0	EC000046
ETIM 5.0	EC000046

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	27121703
UNSPSC 11	27121703
UNSPSC 12.01	27121703
UNSPSC 13.2	27121703