

## 阀连接器 - SACC-V-3CON-PG9/A-PFL 12/24 - 1533314

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



阀连接器, 3-芯, A 阀插头, 与 1个LED, 与.....连接 阻尼二极管, 螺钉连接, 电缆密封 Pg9, 电缆外径 6 mm ... 8 mm

RoHS

### 关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	
GTIN	4046356026000
海关税则号	8536909000
Sales Key	BF2DAA

### 技术数据

#### 尺寸

外径	6 mm ... 8 mm
----	---------------

#### 环境条件

环境温度 (运行)	-25 °C ... 85 °C (阀门插头)
保护等级	IP65

#### 常规

40 °C时的额定电流	1 A
额定电压	24 V
位数	3
绝缘电阻	> 100 MΩ
状态显示	1只LED灯
保护电路/组件	阻尼二极管
过电压等级	II
污染等级	3
连接方式	螺钉连接
导线横截面	0.34 mm <sup>2</sup> ... 1.5 mm <sup>2</sup>

# 阀连接器 - SACC-V-3CON-PG9/A-PFL 12/24 - 1533314

## 技术数据

### 常规

AWG导线横截面	22 ... 16
插 / 拔周期	50 (阀插头)

### 材料

阻燃等级, 符合UL 94	HB
阀插头插针材料	CuSn
阀插头插针镀层材料	Ni
电磁阀插头的插芯材料	PA6
材料 外壳 电磁阀插头	PA6
密封材料	NBR


### 标准和规范

阻燃等级, 符合UL 94	HB
---------------	----

### Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	环保使用期限 = 50
	更多有害物质的详情, 请参考“下载区”内的“制造商声明”

## 产品图



## 分类

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140815
eCl@ss 4.1	27140815
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143400
eCl@ss 6.0	27279200
eCl@ss 7.0	27440104
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27440105

## 阀连接器 - SACC-V-3CON-PG9/A-PFL 12/24 - 1533314

### 分类

#### ETIM

ETIM 2.0	EC001121
ETIM 3.0	EC002062
ETIM 4.0	EC002062
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	32151909

### 认证

#### 认证

---

认证


EAC

---

防爆认证

---

#### 认证详情

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------