产品参数表
说明书

ZB2BC4C
按钮头(蘑菇头)



主要信息

产品类型	头部
产品短名	ZB2
边框材料	镀镍金属
安装直径	22 mm
每件单独销售数量	1

补充信息

产品功能	紧急停止按钮
CAD 总宽度	40 mm
CAD 总高度	40 mm
CAD 总深度	52 mm
信号单元头部形状	圆形
操纵杆外形	蘑菇头 Ø 40 mm, 盖/操作器或镜片颜色:红色

环境

IP 保护等级	IP65 符合 IEC 60529

可持续性

产品类型	绿色产品认证标志 产品
RoHS法规（日期代码：YYWW）	符合 - 自从 1822 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACh法规	有毒有害物质含量均在REACH规定的范围之内 有毒有害物质含量均在REACH规定的范围之内
环保符合性	提供支持
回收利用指南	无需专门的回收处理

免责声明：本文档不代表或不用于确定用于特定用户应用产品的适用性或可靠性