Tapered roller bearings, single row

Principal dimensions			Basic load ratings		Speed ratings		Designation
			dynamic	static	Reference speed	Limiting speed	
d	D	T	C	C0			* SKF Explorer bearir
mm			kN		r/min		-
46,038	79,375	17,462	49,5	62	6300	9000	18690/18620/Q





Calculation factors

e 0,37

Y 1,6

Y_0 0,9