




LOC		DIST		REVISIONS					
FH		00		P	LTR REV	DESCRIPTION MODIFICATIONS	DATE	DWN DESS.	APVD APP.
					E	EQ00-0350-05	22JUL05	RB	GJ
					F	MISE A JOURS / AJOUT NOTA	07DEC2009	BG	GP




COUPE A-A



Inspection hole



Ces produits ne sont pas prévus pour une utilisation automobile. Ils répondent à la norme NFC 20-130
These products are not intended for use in the car industry. They meet the standard NFC 20-130



(L)	C	B	Ø A	DESCRIPTION	PART NUMBER
39	7	15	6,4	XCT 35-6	710027-1
46	11	17	8,3	XCT 35-8	710027-2
46	11	17	10,3	XCT 35-10	710036-3
46	11	17	12,8	XCT 35-12	710036-4

- 1 - MATERIAL = TINNED COPPER
- 2 - Marking in depth: logo-section-hole-Made in France +
- 3 - CABLE SECTION = 2AWG or 35mm²
- 4 - GROOVE E35Cu OR DIE (Punch 17P50+ Die 17M35)

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES NON SPECIFIEES: -	
FINISH FINITION	ETAME
Tyco Electronics SIMEL PRODUCT	
NAME TITRE XCT 35-..	
SIZE FORMAT A4	CAGE CODE 00779
DRAWING NO No PLAN C=710027	RESTRICTED TO RESERVE A -
CUSTOMER DRAWING /PLAN CLIENT	UNIQUEMENT POUR REFERENCE
SCALE ECHELLE - / -	SHEET FEUILLE 1 OF DE 1
REV F	

DIMENSIONS: mm	DWN/DESSINE D.LEGUY	15DEC00	MATERIAL MATIERE	CUIVRE
	CHK/VERIFIE L.MAINIER	-	Tyco Electronics SIMEL PRODUCT	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: TOLERANCES NON SPECIFIEES (SUIV NB DE DECIMALES): 0 PLC/DEC: ±0 1 PLC/DEC: ±0 2 PLC/DEC: ±0 3 PLC/DEC: ±0 4 PLC/DEC: ±0 ANGLES ±-	APVD/APPROUVE G.PORCHERAY	-		
	PRODUCT SPEC SPEC. PRODUIT	-	NAME TITRE XCT 35-..	
	APPLICATION SPEC SPEC. APPLICATION	-		
	WEIGHT MASSE APPROX. - g	-	SIZE FORMAT A4	
CUSTOMER DRAWING /PLAN CLIENT		UNIQUEMENT POUR REFERENCE		SCALE ECHELLE - / -
		SHEET FEUILLE 1 OF DE 1		REV F