

METTEC TISCHGEHÄUSE 120 MM HOCH

Komfortable Größe für elektronische Geräte mit großen Frontplatten-LCD-Modulen, LEDs, Drucktasten, Folientastaturen etc.

MONTAGE

Gehäuseaufbau mit nur acht Schrauben M4: Die Seitenprofile werden durch Vertiefungen in den Rahmen positioniert und verschraubt. Bei Ausführung A/AH erfolgt der Abschluß hinten mit einem Rückplattenprofil. Die Rückplatte (Ausf. B/BH) ist mit vier zusätzlichen Schrauben befestigt. Die Boden- und Deckplatte werden durch horizontale Führungen in jeder Gehäusekomponente gehalten. Alle Teile werden zusammengebaut mit vier selbstklebenden Gummifüßen geliefert. Die Bodenplatte hat vorgestanzte Aufnahmen für die Gehäusefüße (separate Verkaufsteile, siehe Seite 17) und 1 M4-Erdungskontakt.

AUSFÜHRUNG A

Mit Rückplattenprofil.

AUSFÜHRUNG AH


Ausführung A mit Griffbügel.

AUSFÜHRUNG B


Mit Rückrahmen und -platte.

AUSFÜHRUNG BH

Ausführung B mit Griffbügel.



LIEFERUMFANG



Bestell-Nummer		METTEC TISCHGEHÄUSE 120 MM HOCH																				
anthrazit	grauweiß	Ausführung	Außenmaße in mm			Innenmaße in mm																
			Höhe	Breite	Tiefe	a	b	c	d	e	f	g	h	j	k	l	r	s	t	u	v	
M 57 23 204	M 57 23 207	A	120	230	180	200	195	188	174	228	191	181	186	200	228	188	160	163	172	134	152	
M 57 23 214	M 57 23 217	B	120	230	193	200	195	188	174	228	191	181	186	200	—	188	153	163	181	134	—	
M 57 25 204	M 57 25 207	A	120	250	250	220	215	208	194	248	211	201	206	220	248	208	230	233	242	204	222	
M 57 25 224	M 57 25 227	AH	120	250	250	220	215	208	194	248	211	201	206	220	248	208	230	233	242	204	222	
M 57 25 214	M 57 25 217	B	120	250	263	220	215	208	194	248	211	201	206	220	—	208	223	233	251	204	—	
M 57 25 234	M 57 25 237	BH	120	250	263	220	215	208	194	248	211	201	206	220	—	208	223	233	251	204	—	
M 57 35 204	M 57 35 207	A	120	350	250	320	315	308	294	348	311	301	306	320	348	308	230	233	242	204	222	
M 57 35 214	M 57 35 217	B	120	350	263	320	315	308	294	348	311	301	306	320	—	308	223	233	251	204	—	

Frontplatten, Gehäusefüße mit und ohne Klappfuß und Zubehör für Leiterplattenbefestigungen siehe Seite 16-17.

METTEC TISCHGEHÄUSE 120 MM HOCH

OKW

TISCH-GEHÄUSE

