Modulo d’interfaccia - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)

Modulo VARIOFACE con connessione Push-in e connettore per cavo piatto, per l'installazione su guide di montaggio NS 35, con connettori maschio e staffe di bloccaggio corte e lunghe per connettori femmina, n. poli: 50

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	1 PZ
GTIN	4 046356 796682
GTIN	4046356796682
Peso per pezzo (confezione esclusa)	234,000 g
Numero tariffa doganale	85369010
Paese di origine	Stati Uniti
Sales Key	CK2411

Dati tecnici

Dimensioni

Larghezza	92,7 mm
Altezza	75,8 mm
Profondità	63 mm

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (esercizio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-20 °C ... 70 °C

Generalità

Tensione d'esercizio max. ammissibile	25 V AC
	60 V DC
Corrente max. ammessa (per segnale)	1 A
N. poli	50
Segnalazione stato	No
Posizione d'installazione	a scelta

Modulo d’interfaccia - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Dati tecnici

Dati di collegamento

Denominazione collegamento	Livello di campo
Collegamento	Connessione Push-in
Lunghezza di spelatura	8 mm
Sezione conduttore rigida	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Sezione conduttore flessibile	0,14 mm² ... 2,5 mm²
Sezione conduttore AWG	26 ... 14

Dati di collegamento 2

Denominazione collegamento	Livello di controllo
Collegamento	Connettore maschio IDC/FLK
Numero collegamenti	1
N. poli	50
Passo	2,54 mm

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	CSA
Norme/Disposizioni	IEC 60664
	DIN EN 50178
Tensione impulsiva di dimensionamento	0,6 kV
Grado d'inquinamento	2
Categoria di sovratensione	II
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaods"

Disegni

Modulo d’interfaccia - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Schema di collegamento



Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250300
eCl@ss 4.1	27250300
eCl@ss 5.0	27250300
eCl@ss 5.1	27250300
eCl@ss 6.0	27242600
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780

Modulo d’interfaccia - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Classifiche

ETIM

ETIM 7.0	EC002780

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	2122203

Tensione nominale UN	125 V
Corrente nominale IN	1 A
mm²/AWG/kcmil	26-14

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705

Tensione nominale UN	125 V
Corrente nominale IN	1 A
mm²/AWG/kcmil	26-14

Modulo d’interfaccia - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Omologazioni

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 238705

Tensione nominale UN	125 V
Corrente nominale IN	1 A
mm²/AWG/kcmil	26-14

EAC		RU C-DE.A*30.B.01742

cULus Recognized	

Accessori

Accessori

Cavo di sistema

Cavi - VIP-CAB-FLK50/0,14/0,5M - 2318868

Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli, 180 °-Uscita); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli, 90 °-uscita); lunghezza cavo: 0,5 m

Cavi - VIP-CAB-FLK50/0,14/1,0M - 2318871

Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli, 180 °-Uscita); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli, 90 °-uscita); lunghezza cavo: 1 m

Cavi - VIP-CAB-FLK50/0,14/1,5M - 2318884

Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli, 180 °-Uscita); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli, 90 °-uscita); lunghezza cavo: 1,5 m

Modulo d’interfaccia - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Accessori

Cavi - VIP-CAB-FLK50/0,14/2,0M - 2318897

Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli, 180 °-Uscita); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli, 90 °-uscita); lunghezza cavo: 2 m

---

Cavi - VIP-CAB-FLK50/0,14/3,0M - 2318907

Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli, 180 °-Uscita); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli, 90 °-uscita); lunghezza cavo: 3 m

---

Cavi - VIP-CAB-FLK50/0,14/4,0M - 2318910

Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli, 180 °-Uscita); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli, 90 °-uscita); lunghezza cavo: 4 m

---

Cavi - VIP-CAB-FLK50/0,14/6,0M - 2318923

Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli, 180 °-Uscita); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli, 90 °-uscita); lunghezza cavo: 6 m

---

Cavi - VIP-CAB-FLK50-0,14/... - 2318936

Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli, 180 °-Uscita); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli, 90 °-uscita); lunghezza cavo: variabile

---

Modulo d’interfaccia - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Accessori

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - 2289065

Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 0,5 m

---

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - 2289078

Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 1 m

---

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - 2289081

Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 1,5 m

---

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - 2289094

Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 2 m

---

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - 2289104

Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 2,5 m

---

Modulo d’interfaccia - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Accessori

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - 2289117

Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 3 m

---

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 350/KONFEK - 2289120

Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 3,5 m

---

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2289133

Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 4 m

---

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK - 2289573

Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 4,5 m

---

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - 2289586

Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 5 m

---

Modulo d’interfaccia - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Accessori

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 550/KONFEK - 2289599

Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 5,5 m

---

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - 2289609

Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 6 m

---

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 650/KONFEK - 2289612

Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 6,5 m

---

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK - 2289625

Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 7 m

---

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK - 2289638

Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 7,5 m

---

Modulo d’interfaccia - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Accessori

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - 2289641

Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 8 m

---

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 850/KONFEK - 2289654

Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 8,5 m

---

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK - 2289667

Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 9 m

---

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 950/KONFEK - 2289670

Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 9,5 m

---

Cavi - FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - 2289683

Cavo intestato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 10 m

---

Modulo d’interfaccia - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Accessori

Cavi - FLK EZ-DR.../.../... - 2295059

Cavo intestato, non schermato, lunghezza variabile

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - 2299097

Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli) (La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo.); lunghezza cavo: 0,5 m

---

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - 2299107

Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli) (La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo.); lunghezza cavo: 1 m

---

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - 2299110

Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli) (La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo.); lunghezza cavo: 1,5 m

---

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - 2299123

Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli) (La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo.); lunghezza cavo: 2 m

---

Modulo d’interfaccia - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Accessori

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - 2299136

Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli) (La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo.); lunghezza cavo: 3 m

---

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - 2299149

Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli) (La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo.); lunghezza cavo: 4 m

---

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - 2299152

Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli) (La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo.); lunghezza cavo: 6 m

---

Cavi - FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - 2299165

Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli) (La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo.); lunghezza cavo: 8 m

---

Cavi - FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - 2299178

Cavo circolare confezionato schermato; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli) (La treccia schermata è prevista su un'estremità separata del cavo.); lunghezza cavo: 10 m

---

Modulo d’interfaccia - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Accessori

Cavi - FLK EZ-DR-S.../.../... - 2295046

Cavo intestato, schermato, lunghezza variabile

Cavi - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 0,5M - 2314134

Cavo a sezione circolare intestato, senza alogenati; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 0,5 m

---

Cavi - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - 2314147

Cavo a sezione circolare intestato, senza alogenati; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 1 m

---

Cavi - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,5M - 2314150

Cavo a sezione circolare intestato, senza alogenati; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 1,5 m

---

Cavi - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - 2314163

Cavo a sezione circolare intestato, senza alogenati; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 2 m

---

Modulo d’interfaccia - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Accessori

Cavi - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,5M - 2314176

Cavo a sezione circolare intestato, senza alogenati; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 2,5 m

---

Cavi - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 5,0M - 2314202

Cavo a sezione circolare intestato, senza alogenati; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 5 m

---

Cavi - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 6,0M - 2314215

Cavo a sezione circolare intestato, senza alogenati; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 6 m

---

Cavi - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 7,0M - 2314228

Cavo a sezione circolare intestato, senza alogenati; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 7 m

---

Cavi - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 8,0M - 2314231

Cavo a sezione circolare intestato, senza alogenati; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: 8 m

---

Modulo d’interfaccia - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Accessori

Cavi - CABLE-FLK50-0,14-HF/... - 2314257

Cavo a sezione circolare intestato, senza alogenati; collegamento 1: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); collegamento 2: IDC/FLK conduttore femmina (1x 50-poli); lunghezza cavo: variabile

---

Segnamorsetti non siglati

Segnamorsetti - UC-TM 4 - 0818111

Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 4,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 3,6 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 120

Segnamorsetti - UC-TM 6 - 0818085

Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 80

Segnamorsetti - UCT-TM 6 - 0828736

Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 6,2 mm, dimensioni campo di siglatura: 5,6 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 60

Nastro Zack - ZB 5,08:UNBEDRUCKT - 0809793

Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 5,08 mm, dimensioni campo di siglatura: 4,98 x 10,5 mm, Numero dei cartellini singoli: 10

Modulo d’interfaccia - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Accessori

Nastro Zack - ZB 22:UNBEDRUCKT - 0811862

Nastro Zack, Striscia, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: inserimento a scatto in scanalatura alta portacartellini, per morsetti con spessore: 22 mm, dimensioni campo di siglatura: 10,5 x 21,8 mm, Numero dei cartellini singoli: 4

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com