

Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :

Artikelnummer / part number :

7499111000A




Bezeichnung : LAN-Übertrager WE-RJ45LAN 10/100/1000 BaseT


description : LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100/1000 BaseT

DATUM / DATE : 2014-06-18

A Mechanische Abmessungen / dimensions :



B Lötpad / soldering spec. :



C Elektrische Eigenschaften / electrical properties :

Eigenschaften / properties	Testbedingungen / test conditions		Wert / value	Einheit / unit	tol.
Induktivität / Inductance	100kHz / 100mV @ 8mA DC-Bias	OCL	350	µH	min.
Übersetzungsverhältnis / Turns ratio	100kHz / 100mV	TR	1 : 1	Tx	3%
			1 : 1	Rx	
Insertion Loss	1-100MHz	IL	-1,0	dB	max.
Return Loss	1-30MHz @ 100Ω	RL	-18	dB	min.
	30-60MHz @ 100Ω		-14		
	60-80MHz @ 100Ω		-10		
Common Mode Rejection	1-100MHz	CMR	-30	dB	min.
Crosstalk	1-100MHz	CT	-30	dB	min.

D Prüfgeräte / test equipment :

HP4395A

E Testbedingungen / test conditions :

Luftfeuchtigkeit / humidity: 33%
Umgebungstemperatur / temperature: +25°C

F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :

Basismaterial / base material: Ferrit/ ferrite
 Draht / wire: 4UEW 155°C
 Kontaktmaterial/ contact plating: 100% tin w. nickel underpalting
 30µ"gold plating on contact area
 Gehäuse / housing: Thermoplastic UL-94V0
 LED: n/a
 Shield: 50µ" nickel over 0.01" cooper alloy

G Eigenschaften / general specifications :

Betriebstemp. / operating temperature: 0°C - + 70°C
 Hochspannungsprüfung / Hipot test: 1500Vrms 1min.
 Geeignet für 1000BaseT-Anwendungen gemäß IEEE 802.3ab /
 Compliant with IEEE 802.3ab for 1000BaseT

Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer			
Datum / date	Unterschrift / signature			
	Würth Elektronik			
		Mle	Revision 01	2014-06-18
		KSC	Revision 00	2009-11-20
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved	Name	Änderung / modification	Datum / date

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
<http://www.we-online.com>

Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :

Artikelnummer / part number :

7499111000A




Bezeichnung : LAN-Übertrager WE-RJ45LAN 10/100/1000 BaseT

description : LAN-Transformer WE-RJ45LAN 10/100/1000 BaseT

DATUM / DATE : 2014-06-18

H Schaltbild / Schematics :



Freigabe erteilt / general release:

Kunde / customer

Datum / date

Unterschrift / signature

Würth Elektronik

Geprüft / checked

Kontrolliert / approved

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
http://www.we-online.com

