

## 快速标记条，扁平型 - ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




快速标记条，扁平型，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式：卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小：5.1 x 5.2 mm

### 优势

- ZBF横向扁平式标记条系统是标记带垂直和水平标记槽的组合式端子和电子模块的解决方案
- 可根据需要提供其它的针距
- 多位标记条安装简单，如有需要也可方便地取下
- 标记服务：菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有扁平式标记条
- 未标记的标记条可以按需用手或绘图仪标记

### 关键商业数据

包装单位	10 STK
最小订货量	10 STK
GTIN	 4 017918 180355
GTIN	4017918180355
海关税则号	3926909090
Sales Key	BG2112

### 技术数据

#### 尺寸

厚度 (a)	5 mm
--------	------

#### 环境条件

环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C
-----------	-------------------

#### 概述

颜色	白色
型号	扁形
材质	不含硅及卤素
阻燃等级，符合UL 94	V2

# 快速标记条，扁平型 - ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642

## 技术数据

### 概述


标识材料	PA
耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
标签数	10
每排单独标记数	10
标记条数目	10
标记安装类型	卡接到扁平式标记槽

### 标准和规范

耐摩擦度	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
阻燃等级，符合UL 94	V2

## 产品图

示意图



## 分类

### eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190208
eCl@ss 4.1	24190208
eCl@ss 5.0	27149103
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137
eCl@ss 9.0	27141137

### ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761

## 快速标记条，扁平型 - ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642

### 分类

#### ETIM

ETIM 6.0	EC000761
ETIM 7.0	EC000761

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39131505

### 附件

#### 附件

#### 标记架

料盒插件 - CMS-P1-M/ZBF - 5144709



塑料料盒插件，适用于CMS-P1-PLOTTER和PLOTMARK。用于放置26个扁平式快速标记条或ZBN标记条