# 接口模块 - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(http://download.phoenixcontact.com)

VARIOFACE模块，带插拔式连接和扁平电缆插拔式连接器，可安装在NS 35 DIN导轨上，带插针和用于紧固插座板的短型和长型锁扣，50位。

RoHS

## 关键商业数据

| | |
|---|---|
| 包装单位 | 1 STK |
| GTIN | 4 046356 796682 |
| GTIN | 4046356796682 |
| 海关税则号 | 8536909000 |
| Sales Key | CK2411 |

## 技术数据

### 尺寸

| | |
|---|---|
| 宽度 | 92.7 mm |
| 高度 | 75.8 mm |
| 深度 | 63 mm |

### 环境条件

| | |
|---|---|
| 环境温度（运行） | -20 °C ... 50 °C |
| 环境温度（存放/运输） | -20 °C ... 70 °C |

### 概述

| | |
|---|---|
| 最大允许工作电压 | 25 V AC |
| | 60 V DC |
| 最大允许电流（每条分支） | 1 A |
| 位数 | 50 |
| 状态显示 | 否 |
| 安装位置 | 任意 |

### 连接数据

# 接口模块 - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

## 技术数据

### 连接数据

| | |
|---|---|
| 连接名称 | 现场侧 |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 硬导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 14 |

### 连接数据2

| | |
|---|---|
| 连接名称 | 控制系统侧 |
| 连接方式 | IDC/FLK 针脚排 |
| 连接量 | 1 |
| 位数 | 50 |
| 间距 | 2.54 mm |

### 标准和规范

| | |
|---|---|
| 连接符合标准 | CSA |
| 标准/规程 | IEC 60664 |
| | DIN EN 50178 |
| 额定过电压 | 0.6 kV |
| 污染等级 | 2 |
| 过电压等级 | II |
| 阻燃等级，符合UL 94 | V0 |

### Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| China RoHS | 环保使用期限 = 50 |
| | 更多有害物质的详情，请参考“下载区”内的“制造商声明” |

## 产品图

# 接口模块 - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

电路图




## 分类

### eCl@ss

| | |
|---|---|
| eCl@ss 4.0 | 27250300 |
| eCl@ss 4.1 | 27250300 |
| eCl@ss 5.0 | 27250300 |
| eCl@ss 5.1 | 27250300 |
| eCl@ss 6.0 | 27242600 |
| eCl@ss 7.0 | 27141152 |
| eCl@ss 8.0 | 27141152 |
| eCl@ss 9.0 | 27141152 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 4.0 | EC002780 |
| ETIM 5.0 | EC002780 |
| ETIM 6.0 | EC002780 |

# 接口模块 - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

## 分类

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 7.0 | EC002780 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 6.01 | 30211824 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121421 |
| UNSPSC 11 | 39121421 |
| UNSPSC 12.01 | 39121421 |
| UNSPSC 13.2 | 39121432 |

## 认证

### 认证

认证

CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

防爆认证

### 认证详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| CSA | | http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/ | 2122203 |

| | |
|---|---|
| 额定电压 UN | 125 V |
| 额定电流IN | 1 A |
| mm²/AWG/kcmil | 26-14 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| UL Recognized | | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | FILE E 238705 |

| | |
|---|---|
| 额定电压 UN | 125 V |
| 额定电流IN | 1 A |
| mm²/AWG/kcmil | 26-14 |

# 接口模块 - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

## 认证

| | | | |
|---|---|---|---|
| cUL Recognized | | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | FILE E 238705 |

| | |
|---|---|
| 额定电压 UN | 125 V |
| 额定电流IN | 1 A |
| mm²/AWG/kcmil | 26-14 |

| | | |
|---|---|---|
| EAC | | RU C-DE.A*30.B.01742 |

| | |
|---|---|
| cULus Recognized | |

## 附件

### 附件

### 端子标识

用于端子的标记条 - UC-TM 4 - 0818111

用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机： BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 卡接到高型标记槽， 适用的模块宽度： 4.2 mm， 标识区域大小: 3.6 x 10.5 mm， 标签数: 120

用于端子的标记条 - UC-TM 6 - 0818085

用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机： BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 卡接到高型标记槽， 适用的模块宽度： 6.2 mm， 标识区域大小: 5.6 x 10.5 mm， 标签数: 80

用于端子的标记条 - UCT-TM 6 - 0828736

用于端子的标记条， 标签纸， 白色， 未标记， 适用的打印机： TOPMARK NEO， TOPMARK LASER， BLUEMARK ID COLOR， BLUEMARK ID， BLUEMARK CLED， THERMOMARK PRIME， THERMOMARK CARD 2.0， THERMOMARK CARD， 安装方式: 卡接到高型标记槽， 适用的模块宽度： 6.2 mm， 标识区域大小: 5.6 x 10.5 mm， 标签数: 60

# 接口模块 - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

## 附件

快速标记条 - ZB 5,08:UNBEDRUCKT - 0809793

快速标记条， 接头， 白色， 未标记， 适用的打印机： PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 卡接到高型标记槽， 适用的模块宽度： 5.08 mm， 标识区域大小: 4.98 x 10.5 mm， 标签数: 10

---

快速标记条 - ZB 22:UNBEDRUCKT - 0811862

快速标记条， 接头， 白色， 未标记， 适用的打印机： PLOTMARK， CMS-P1-PLOTTER， 安装方式: 卡接到高型标记槽， 适用的模块宽度： 22 mm， 标识区域大小: 10.5 x 21.8 mm， 标签数: 4

---

## 系统电缆

电缆 - VIP-CAB-FLK50/0,14/0,5M - 2318868

圆形系统电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯， 180 °-输出); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯， 90 °-输出); 电缆长度: 0.5 m

---

电缆 - VIP-CAB-FLK50/0,14/1,0M - 2318871

圆形系统电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯， 180 °-输出); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯， 90 °-输出); 电缆长度: 1 m

---

电缆 - VIP-CAB-FLK50/0,14/1,5M - 2318884

圆形系统电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯， 180 °-输出); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯， 90 °-输出); 电缆长度: 1.5 m

---

# 接口模块 - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

## 附件

电缆 - VIP-CAB-FLK50/0,14/2,0M - 2318897

圆形系统电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯， 180 °-输出); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯， 90 °-输出); 电缆长度: 2 m

电缆 - VIP-CAB-FLK50/0,14/3,0M - 2318907

圆形系统电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯， 180 °-输出); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯， 90 °-输出); 电缆长度: 3 m

电缆 - VIP-CAB-FLK50/0,14/4,0M - 2318910

圆形系统电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯， 180 °-输出); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯， 90 °-输出); 电缆长度: 4 m

电缆 - VIP-CAB-FLK50/0,14/6,0M - 2318923

圆形系统电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯， 180 °-输出); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯， 90 °-输出); 电缆长度: 6 m

电缆 - VIP-CAB-FLK50-0,14/... - 2318936

圆形系统电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯， 180 °-输出); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯， 90 °-输出); 电缆长度: 可定制

# 接口模块 - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

## 附件

电缆 - FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - 2289065

圆形系统电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 电缆长度: 0.5 m

电缆 - FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - 2289078

圆形系统电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 电缆长度: 1 m

电缆 - FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - 2289081

圆形系统电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 电缆长度: 1.5 m

电缆 - FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - 2289094

圆形系统电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 电缆长度: 2 m

电缆 - FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - 2289104

圆形系统电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 电缆长度: 2.5 m

# 接口模块 - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

## 附件

电缆 - FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - 2289117

圆形系统电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 电缆长度: 3 m

电缆 - FLK 50/EZ-DR/ 350/KONFEK - 2289120

圆形系统电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 电缆长度: 3.5 m

电缆 - FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - 2289133

圆形系统电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 电缆长度: 4 m

电缆 - FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK - 2289573

圆形系统电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 电缆长度: 4.5 m

电缆 - FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - 2289586

圆形系统电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 电缆长度: 5 m

# 接口模块 - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

## 附件

电缆 - FLK 50/EZ-DR/ 550/KONFEK - 2289599

圆形系统电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 电缆长度: 5.5 m

电缆 - FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - 2289609

圆形系统电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 电缆长度: 6 m

电缆 - FLK 50/EZ-DR/ 650/KONFEK - 2289612

圆形系统电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 电缆长度: 6.5 m

电缆 - FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK - 2289625

圆形系统电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 电缆长度: 7 m

电缆 - FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK - 2289638

圆形系统电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 电缆长度: 7.5 m

# 接口模块 - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

## 附件

电缆 - FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - 2289641

圆形系统电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 电缆长度: 8 m

电缆 - FLK 50/EZ-DR/ 850/KONFEK - 2289654

圆形系统电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 电缆长度: 8.5 m

电缆 - FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK - 2289667

圆形系统电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 电缆长度: 9 m

电缆 - FLK 50/EZ-DR/ 950/KONFEK - 2289670

圆形系统电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 电缆长度: 9.5 m

电缆 - FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - 2289683

圆形系统电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 电缆长度: 10 m

# 接口模块 - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

## 附件

电缆 - FLK EZ-DR.../.../... - 2295059

预制圆形电缆，非屏蔽，电缆长度可定制

---

电缆 - FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - 2299097

预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯) (编织屏蔽连接到一个单独的电缆端。); 电缆长度: 0.5 m

---

电缆 - FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - 2299107

预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯) (编织屏蔽连接到一个单独的电缆端。); 电缆长度: 1 m

---

电缆 - FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - 2299110

预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯) (编织屏蔽连接到一个单独的电缆端。); 电缆长度: 1.5 m

---

电缆 - FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - 2299123

预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯) (编织屏蔽连接到一个单独的电缆端。); 电缆长度: 2 m

---

# 接口模块 - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

## 附件

电缆 - FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - 2299136

预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯) (编织屏蔽连接到一个单独的电缆端。); 电缆长度: 3 m

---

电缆 - FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - 2299149

预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯) (编织屏蔽连接到一个单独的电缆端。); 电缆长度: 4 m

---

电缆 - FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - 2299152

预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯) (编织屏蔽连接到一个单独的电缆端。); 电缆长度: 6 m

---

电缆 - FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - 2299165

预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯) (编织屏蔽连接到一个单独的电缆端。); 电缆长度: 8 m

---

电缆 - FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - 2299178

预制圆形屏蔽电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯) (编织屏蔽连接到一个单独的电缆端。); 电缆长度: 10 m

---

# 接口模块 - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

## 附件

电缆 - FLK EZ-DR-S.../.../... - 2295046

预制圆形屏蔽电缆，电缆长度可定制

---

电缆 - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 0,5M - 2314134

预制无卤素圆形电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 电缆长度: 0.5 m

---

电缆 - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - 2314147

预制无卤素圆形电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 电缆长度: 1 m

---

电缆 - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,5M - 2314150

预制无卤素圆形电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 电缆长度: 1.5 m

---

电缆 - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - 2314163

预制无卤素圆形电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 电缆长度: 2 m

---

# 接口模块 - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

## 附件

电缆 - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,5M - 2314176

预制无卤素圆形电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 电缆长度: 2.5 m

---

电缆 - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 5,0M - 2314202

预制无卤素圆形电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 电缆长度: 5 m

---

电缆 - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 6,0M - 2314215

预制无卤素圆形电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 电缆长度: 6 m

---

电缆 - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 7,0M - 2314228

预制无卤素圆形电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 电缆长度: 7 m

---

电缆 - CABLE-FLK50/0,14/HF/ 8,0M - 2314231

预制无卤素圆形电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 电缆长度: 8 m

---

# 接口模块 - VIP-3/PT/FLK50 - 2903794

## 附件

电缆 - CABLE-FLK50-0,14-HF/... - 2314257

预制无卤素圆形电缆; 连接 1: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (1x 50-芯); 电缆长度: 可定制

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com