

注記
NOTES:

1. 嵌合相手 : 5264 シリーズ
MATES WITH : 5264 SERIES.

△ 2. 両端の P I N のみ適用。
APPLIES : PIN, BOTH ENDS

39.9	38.5	35	99-99-0999	5267-15A-X	15
37.4	36	32.5	/ -0998	/ -14A-X	14
34.9	33.5	30	-0997	-13A-X	13
32.4	31	27.5	-0996	-12A-X	12
29.9	28.5	25	-0995	-11A-X	11
27.4	26	22.5	-0994	-10A-X	10
24.9	23.5	20	-0993	-09A-X	9
22.4	21	17.5	-0992	-08A-X	8
19.9	18.5	15	-0991	-07A-X	7
17.4	16	12.5	-0990	-06A-X	6
14.9	13.5	10	-0989	-05A-X	5
12.4	11	7.5	/ -0988	/ -04A-X	4
9.9	8.5	5	/ -0987	/ -03A-X	3
7.4	6	2.5	99-99-0986	5267-02A-X	2
C	B	A	EDP NO.	ENG.NO.	極致 NO OF CXT

						材料 MATERIAL		 MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
						仕上げ FINISH		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
						適用電線範囲 WIRE RANGE		TITLE 名称	
角度 ANGLE		±3°				被覆外径 INS. RANGE		2.5 LOW PROFILE WAFER ASS'Y WITH COIN	
30°以上 OVER	+0.3	G 変更 REVISED (JC60688)	Y.M	96/3/26		DRAWN BY '96/03/26 Y.MIZUNO		DWG. NO.	
10°以上 30°未満 OVER UNDER	+0.25	F 変更 (J10590)	Y.Y	91/7/26		CHK'D BY '96/03/26 Y.MIZUNO		REV	
10°未満 UNDER	+0.2	E 変更及び再作図 (J80546)	Y.M	92/0/08		AP'D BY '96/03/26 M.FUKUSHIMA		G	
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 TR	変更内容 REVISION RECORD	DR.	日付 DATE	尺度 SCALE 5:1		SD-5267-NA-X	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
 本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。 FN-01C(032)MXJ-32