

Mehrzweckhandschuhe

Druckdatum 06-11-2014

Handschuhmaterial

- Nitrilschaum (Beschichtungs- material)
- Nylon (Träger- material)

Mögliche gefährliche Inhaltsstoffe

Sensibilisatoren

- Frei von Sensibilisatoren

REACH-Verordnung 1907/2006

Weitere Informationen enthält die REACH-Erklärung auf der Ansell-Website.

Eigenschaften

- Guter Ölgriff
- Herausragender Tragekomfort; keine Nähte im Inneren der Handschuhe
- Herausragende Flexibilität und Fingerbeweglichkeit durch die dünne Schutzschicht.
- Herausragende Abriebfestigkeit

EN-Testdaten

Abriebfestigkeit:

Leistungsstufe 3

Schnittfestigkeit (Klingen):

Leistungsstufe 1

Weiterreißfestigkeit:

Leistungsstufe 3

Durchstichfestigkeit:

Leistungsstufe 1

Konformität mit europäischen Vorschriften

Die Handschuhe erfüllen die Anforderungen der EU-Richtlinie 89/686/EWG und der europäischen Normen EN 420:2009+A1:2009 und EN 388:2003

Dies sind Handschuhe der Kategorie II „Mittlere Konstruktion“ (Schutz vor mittlere Risiken).

EC-Typprüfung und Zertifikat des Endprodukts durch:

Centexbel
Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde

Verwendungsbeschränkungen

Handschutz – Arbeiten mit leichter bis mittlerer Belastung
Nicht geeignet als Flammen- und Temperaturschutz < -25° C oder > 100° C.
Nicht geeignet als Schutz gegen hohe mechanische Belastungen.
Nicht geeignet als Chemikalienschutz; der Handschuh ist nicht flüssigkeitsdicht!

Lagerung

Nicht in der Nähe von Ozon- oder Zündquellen (z. B. elektrischen Geräten) lagern.
Vor direktem Sonnenlicht schützen; kühl und trocken lagern.

Ausführung	Gauge	Träger- material	Beschichtun- gs- material	Beschichtun- gsart/-profil	Stulpenart	Farbe	EN-Größe	Länge (mm)	Verpackung
Gestrickt	15	Nylon	Nitrilschau- m	Innenhand beschichtet	Strickbund	Grau und Weiß	6, 7, 8, 9, 10, 11	200 - 265	12 Paar pro Beutel; 12 Beutel pro Karton

Der Handschuh ist kürzer als die gemäß EN geforderte Mindestlänge von Handschuhen. Der Handschuh fällt somit in die Kategorie „Für Spezialanwendungen geeignet“.

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu

