



THERMISTOR MOTOR PROTECTION COMPACT  
EVALUATION UNIT AUTO,  
1W, AC 230V SCREW CONNECTION

综合技术细节：












<b>电压类型</b>		AC
<b>供电电压频率</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 / 用于辅助和控制电路</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 测定值</li> </ul> </li> <li>• 2 / 对于辅助和控制电路</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 测定值</li> </ul> </li> </ul>	Hz	50
	Hz	60
<b>控制馈电电压</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 在50 Hz时 / 在AC时</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 测定值</li> </ul> </li> </ul> </li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 在60 Hz时 / 在AC时</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 测定值</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	V	230
	V	230
<b>测量回路的数目</b>		1
<b>常闭触点数目 / 用于辅助触点</b>		0
<b>常开触点数目 / 用于辅助触点</b>		0
<b>转换器数目 / 对于辅助触点</b>		1
<b>可测量的温度</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 初始值</li> </ul>	°C	60
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 终值</li> </ul>	°C	180

产品功能		
• 防重合闸闭锁装置		否
• 自动复位		是
• 故障储存		否
• 外部的复位		否
电器设备标示 / 按照DIN EN 61346-2的		K
电器设备标示 / 按照DIN 40719扩展的按照IEC 204-2 / 按照IEC 750		K
环境温度 / 运行期间	°C	-25 ... +60

#### 机械构造：

电气连接结构形式 / 用于辅助和控制电流电路		螺栓连接
电气连接结构形式 / 插座		否
显示类型 / LED		是
防护等级 IP		IP20
宽度	mm	22.5
高度	mm	83
深度	mm	91

#### 正树/批准：

General Product Approval		EMC		For use in hazardous locations	
					
CCC	CSA	GOST	UL	C-TICK	ATEX
Test Certificates	Shipping Approval				
<a href="#">Special Test Certificate</a>					
	DNV	GL	LRS	PRS	RMRS
other					
<a href="#">Declaration of Conformity</a>	<a href="#">other</a>	<a href="#">Environmental Confirmations</a>			

#### 更多相关信息：

Information- and Downloadcenter (产品目录，产品介绍册，...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/mall>

CAX-Online-Generator



<http://www.siemens.com/cax>

Service&Support (用户手册，操作说明书，认证证书，特性曲线，常见问题,...)

<http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/3RN1000-1AM00/all>

图片数据库 (产品照片，2D比例图，3D模型，设备电路图，...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3RN1000-1AM00](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3RN1000-1AM00)



最后一次变更：

2013-7-1