



ENGLISH

Datasheet


RS Anodised Aluminium Plastic Hinge, 65mm x 55mm x 4.5mm

Stock Number: 770-3009, 7703002



Indented every 30°. 3 torque values.
Torque is preset.
A full product data sheet is available on our website.

A	B	C	D	torque	part number	material	finish	weight
67	55	4.5	13	1.8 N.m	72-1-4197	alu 6060 T5	black anodised	106g
67	55	4.5	13	2.5 N.m	72-1-4198	alu 6060 T5	black anodised	106g
67	55	4.5	13	3.2 N.m	72-1-4225	alu 6060 T5	black anodised	106g



Aluminium hinges




new!

This hinge has the same footprint as our friction, detent and spring hinges.

All are fully interchangeable.


Plastic pin with or without end caps.

A	B	C	D	torque	part number	material	finish	weight
65	55	4.5	13	without cap	72-1-4212	alu 6060 T5	clear anodised	130g
65	55	4.5	13	without cap	72-1-4213	alu 6060 T5	black anodised	130g
65	55	4.5	13	with cap	72-1-4214	alu 6060 T5	clear anodised	130g
65	55	4.5	13	with cap	72-1-4215	alu 6060 T5	black anodised	130g



Raststellungen alle 30° von 0° bis 270°.
Mit 3 verschiedenen Rastmomenten erhältlich.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website.

A	B	C	D	Drehmoment	Artikel-Nr.	Material	Dekor	Gewicht
67	55	4.5	13	1.8 N.m	72-1-4197	Alu 6060 T5	eloxiert	106g
67	55	4.5	13	2.5 N.m	72-1-4198	Alu 6060 T5	eloxiert	106g
67	55	4.5	13	3.2 N.m	72-1-4225	Alu 6060 T5	eloxiert	106g



Aluminium-Scharniere

neu!

Diese Scharniere haben dieselben Maße und dasselbe Aussehen wie die Drehmoment-, Einrast- bzw. Spannfederscharniere. Sie sind demnach mit diesen Scharnieren kombinierbar.

A	B	C	D	Ausführung	Artikel-Nr.	Material	Dekor	Gewicht
65	55	4.5	13	ohne Schließblech	72-1-4212	Alu 6060 T5	eloxiert farblos	130g
65	55	4.5	13	ohne Schließblech	72-1-4213	Alu 6060 T5	eloxiert schwarz	130g
65	55	4.5	13	mit Schließblech	72-1-4214	Alu 6060 T5	eloxiert farblos	130g
65	55	4.5	13	mit Schließblech	72-1-4215	Alu 6060 T5	eloxiert schwarz	130g

