

# AGENT 5 **TACTICAL**

**FOCUS**



## HOCHLEISTUNGSTASCHENLAMPE FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ HIGH PERFORMANCE TORCH FOR PROFESSIONAL USE

- Stufenloses Fokussierungssystem
- Einhandfokussierung durch Drehen des Fokusrings
- Breites, kegelförmiges Flutlicht vs. perfekt gebündeltes, weit reichendes Punktlicht

- Smooth focus
- One hand focusing by turning the focus ring
- Wide floodlight vs. narrow focused, long distance spotlight

- Abnehmbarer Metallclip zum einfachen Befestigen am Gürtel

- Removable clip for an easy attachment to the belt

- Geschütztes Gehäusedesign klein, leicht und handlich griffig und optisch ansprechend benutzerfreundliches Arbeiten auch bei Nässe

- Registered custom designed housing small, light and handy slip-proof and visually appealing easy to hold, even in wet conditions



- Taktischer Gehäusekopf optimaler Schutz der Linse erhöhte Enden zur Selbstverteidigung geeignet
- Neueste Hochleistungs-LED aus dem Hause CREE äußerst effizient und ultrahell

- Tactical torch head maximum protection of the lens shaped for use in self-defense
- Latest high performance CREE LED very efficient and ultra-bright

- Robustes Profi-Gehäuse
- Aus stabilem Flugzeugaluminium
- Spritzwassergeschützt nach IP54

- Sturdy housing
- High quality aircraft style aluminum
- Splashproof to IP54

- T4 Endkappenschalter Morsefunktion, 100%, 20%, Strobe An/Aus durch normalen Druck Geschützt gegen ungewolltes Anschalten Gummierter Schalter für mehr Bedienkomfort Optimale Handhabung auch mit Handschuhen

- T4 professional switch Morse function, 100%, 20%, Strobe Normal pressure - On/Off Rubberized on/off button for ease of use Optimal handling even with gloves

**AL** MADE OF AIRCRAFT ALUMINIUM



Taktischer Tactical T4 - Schalter - Switch

Morsefunktion Momentary-on		100%
Permanent Permanent		100%
Im Permanent Modus In Permanent mode		20% Strobe 100%

Antippen des Schalters > 20%, Strobe, 100%  
Gently press button > 20%, Strobe, 100%

**T4**



**AGENT 5<sup>FOCUS</sup> – Hochleistungsaschenlampe mit optischer Fokussierung für den professionellen Einsatz**

- > Neuste 5W Hochleistungs-LED aus dem Hause CREE
- > Sehr homogenes Licht sowohl im Nahbereich als auch in der Ferne
- > Robustes Profi-Gehäuse aus speziell gehärtetem Flugzeugaluminium
- > Spritzwassergeschützt (IP54) und stoßfest - ideal für den Einsatz unter extremen Bedingungen
- > Stufenloses Fokussierungssystem - kann auch mit einer Hand betätigt werden
- > Taktischer Lampenkopf
- > T4-Schalter mit Morse Code und On/Off Funktion
- > Sehr griffige Oberfläche, ideal für Einhandbetrieb, auch mit Handschuhen
- > Leuchtdauer: ca. 12h (bei 20%)
- > Leuchtweite: 200m (ANSI FL1)
- > Helligkeit: 250 Lumen/ 9500 Lux
- > Abmessungen: 143 x 38mm
- > Gewicht: 240g
- > Inklusive 2x 4 Micro AAA Alkaline Batterien, Metallclip und Handschlaufe

**AGENT 5<sup>FOCUS</sup> – High performance torch with beam focusing for professional use**

- > Latest 5W high performance CREE LED
- > Strong, consistent beam of light both close up and at distance
- > Sturdy housing made of high quality aircraft style aluminum with a specially hardened coating
- > Splashproof (IP54) and shockproof - perfect for use in harsh environments
- > Smooth focus - can also be adjusted with one hand
- > Tactical torch head
- > T4-Switch with Morse function and on/off function
- > Very handy surface, ideal for one-handed operation, even with gloves
- > Operating time: approx. 12h (at 20%)
- > Beam: 200m (ANSI FL1)
- > Brightness: 250 Lumen/ 9500 Lux
- > Dimensions: 143 x 38mm
- > Weight: 240g
- > Including 2x 4 Micro AAA Alkaline batteries, metal clip and lanyard

**INFOS:**



**Notizen | Notes:**

**5 Jahre**  
**Garantie**  
**Years Warranty**

\*20% Helligkeit



**Deutsch:** Durch die Testfunktion kann sich der Kunde direkt am P.O.S. von der Leistungsfähigkeit der Lampe überzeugen.

**English:** The testing function enables the customer to check out the performance of the torch directly at the P.O.S.

10/2013 - Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler. ANSMANN cannot be held responsible for errors, misprints or omissions. - Te chistické Änderungen vorbehalten. - Te chistické Änderungen vorbehalten.