

4

3

2

1

三角法 (THIRD ANGLE PROJECTION)

© 1981 年 日本エー・エム・ピー株式会社
AMP 社の諸製品は特許又は特許出願中© 1981 BY AMP (Japan) Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED. AMP
PRODUCTS COVERED BY PATENTS
AND/OR PATENTS PENDING

一般公差 (GENERAL TOLERANCES)		
10以下	± 0.2	(10 MAX.)
10を越え30以下	± 0.25	(10 OVER 30 MAX.)
30を越え100以下	± 0.3	(30 OVER 100 MAX.)
角度	± 3°	(ANGLES)

注:

1. 使用するリセプタクル・コネクタ型番; 170353
2. 嵌合相手型番; 172319, 172489

NOTE:

1. APPLICABLE RECEPTACLE CONTACT P/N: 170353
2. THE MATING COUNTERPART P/N: 172319, 172489

172315-7	10極プラグハウジング (10 Pos. PLUG HOUSING)	PBT ガラス (PBT G.F.)	黄 (YELLOW)
172315-6	10極プラグハウジング (10 Pos. PLUG HOUSING)	PBT ガラス (PBT GF)	灰 (GRAY)
172315-1	10極プラグハウジング (10 Pos. PLUG HOUSING)	PBT ガラス (PBT GF)	白 (WHITE)
型番 (PART NUMBER)	名称 (NAME)	材質 (MATERIAL)	色 (COLOR)
材料 (MATERIAL)	一般公差 TOLERANCE ± EXCEPT ± AS NOTED	AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
表参照 (SEE TABLE)	名称 (NAME) 10極プラグハウジング パルス・ロック・コネクタ (10 Pos. PLUG HOUSING, PULSE LOCK CONNECTOR)	サイズ (SIZE) B	ロケ (LOC) J
仕上 (FINISH)	DR. H. Sakamoto 6/17/81 CHK. 6/17/81 DE. 6/17/81 APP. 6/23/81	番号 (NO.) C-172315	尺度 (SCALE) 2-1
LTR. 変更 (REVISION RECORD)	DR. CHK. DATE	REV. A	SHEET 1/1

AMP J 030-2 REV. 7/79

(CUSTOMER DRAWING) 参考図面

単位: 概寸法は mm. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

A	改訂	J-10190	YK	Ym	4/2/88
O	作成	J81-6063	FE	YK	6/23/81
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE	