

回路番号1用マーク
CKT.NO.1 MARKアクチュエータ
ACTUATORハウジング
HOUSING

B

C

トレードマーク
TRADE MARK

(0.65)

2
(ピッチ)
(PITCH)

(0.6)

A

⊕ ⊖ I X Y

注記
NOTES

1 使用材料 : MATERIAL

ハウジング : PBT (ガラス繊維入), UL94V-0. (白)

HOUSING : PBT (GLASS FILLED), UL94V-0. (WHITE)

アクチュエータ : PBT (ガラス繊維入), UL94V-0. (白)


ACTUATOR : PBT (GLASS FILLED), UL94V-0. (WHITE)

ターミナル : リン青銅、錫メッキ (t=0.25)

TERMINAL : PHOS-BRO, PRE-TINNED (t=0.25)

△ 2極のみキンク無しとする。

FOR CKT 2 MUST NOT BE KINK

ターミナル
TERMINAL


5.2±0.3

6.3±0.3

3.3±0.5


1.05

Y



電線適合寸法

APPLICABLE WIRE

Ø0.9^{+0.05} (ドリル穴)
(DRILL HOLE)
Ø0.8^{+0.1} (パンチ穴)
(PUNCH HOLE)

基板取付穴推奨寸法 (t=1.6)

RECOMMENDED P.C.BOARD DIM.

39.3	38	32	52147-1710	17
37.3	36	30	-1610	16
35.3	34	28	-1510	15
33.3	32	26	-1410	14
31.3	30	24	-1310	13
29.3	28	22	-1210	12
27.3	26	20	-1110	11
25.3	24	18	-1010	10
23.3	22	16	-0910	9
21.3	20	14	-0810	8
19.3	18	12	-0710	7
17.3	16	10	-0610	6
15.3	14	8	-0510	5
13.3	12	6	-0410	4
11.3	10	4	-0310	3
9.3	8	2	52147-0210	2
C	B	A	ENG.NO.	極致 CKT.

材料
MATERIAL注記参照
SEE NOTES

molex

MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社仕上げ
FINISH適用電線範囲
WIRE RANGE被覆外径
INS. RANGEDRAWN BY '94/9/28 CHK'D BY '94/9/28
T.NIITSU Y.M.HIRAMOTOAPP'D BY '94/9/29 尺度
M.FUKUSHIMA SCALE

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
2.0 NEW MINI
WIRE TRAP CONN.(ST.)DWG. NO.
SD-52147-**-10REV
C

角度 ANGLE	±3°
30°以上 OVER	±0.3
10°以上 30°未満 OVER UNDER	±0.25
10°未満 UNDER	±0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES	

記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
C	再作図と変更 (J4079) REDRAWN & REVISED	T.N.	'94/9/28