



NUMBER 316019

3rd ANGLE PROJECTION

METRIC

SIMILAR C-178200

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J
REV. 10/'83

0.3 X Y

断面 A-A
(SECT. A-A)

NOTE :

- △ TO BE MEASURED BETWEEN Z AND 2
- △ TO BE MATE WITH CAP HSG SMOOTHLY
- 3 APPLIED CONTACT; P/N 175266 AND 175267
- 4 APPLICABLE PRODUCT SPEC NO. 108-5359
- △ RETAINER COLOR : ALL WHITE

注 :

- △ Z面より 2mmの範囲で測定
- △ 相手ハウジングと所定の機能を満足して嵌合できること
- 3 内装するリセプタクルコンタクトは型番175266, 175267
- 4 通用製品規格番号 108-5359
- △ リテーナは全て白色

灰 (DARK GRAY)	28極 プラグハウジング (28Pos. PLUG HOUSING)	316019-6
黒 (BLACK)	28極 プラグハウジング (28Pos. PLUG HOUSING)	316019-2
白 (WHITE)	28極 プラグハウジング (28Pos. PLUG HOUSING)	316019-1
△色 (COLOR)	名称 (NAME)	型番 (PART NUMBER)

Copyright ©1995年 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Copyright ©1995 AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		AMP 日本エー・एम・ピー株式会社 Tokyo, Japan	
材料 (MATERIAL) PBT		色 (COLOR) 表参照 (SEE TABLE)		名称 (NAME) .040シリーズ ペア メイト コネクタ 28極 プラグハウジング (.040SERIES PAIRMATE CONNECTOR 28Pos. PLUG HOUSING.)	
A 追加 -6 FJ00-2647-95 TS DM 4/95		DR. 5/22'95 DE. 5/22'95		一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm以下: ±0.2 10mm以上 30mm以下: ±0.25 30mm以上 100mm以下: ±0.3 角 度: ±3°	
O 作成 FJ00-2342-95 TS DM 5/19'95		DR. 5/19'95 DE. 5/22'95		SIZE LOC 番号 (No.) A3 J 316019	
LTR 変更 (REVISION RECORD) DR CHK DATE		CHK. 5/19'95 APP. 5/22'95		尺度 (SCALE) REV. SHEET 2-1 A 1 OF 1	
		D. MATSUURA A. TOMITA			

(CUSTOMER DRAWING) 参考 面