



NOTE (NOTES)

1. MATERIALE: PA 6-6 25% CARICA VETRO UL RECOGNIZED, COLORE NERO.
 (MATERIAL: PA 6-6 25% G.F. FILLED UL RECOGNIZED, BLACK COLOR.)

2. OGNI CAVITA' E' IDENTIFICATA DAL NUMERO POSTO SIA SUL FRONTE CHE SUL RETRO DEL CONNETTORE.
 (CONTACT CAVITIES IDENTIFIED BY CHARACTERS) (ON FRONT AND REAR FACES OF CONNECTOR.)

3. QUESTO CONNETTORE E' APPROVATO CON FILE N.E28476 E CERTIFICATO CON FILE N.LR7189A-259
 (THIS CONNECTOR IS RECOGNIZED BY FILE N.E28476 AND CERTIFIED BY FILE N.LR7189A-259)

IL DISEGNO INDICA IL P.N. 182918-1 (P.N. 182918-1 AS SHOWN)

		CUSTOMER DRAWING FOR REFERENCE ONLY		DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO	
		THIS DRAWING IS UNPUBLISHED		RELEASE FOR PUBLICATION 1991	
		©COPYRIGHT 1991 BY AMP INCORPORATED, HARRISBURG, PA. ALL INTERNATIONAL RIGHT RESERVED. AMP PRODUCTS MAY BE COVERED BY U.S. AND FOREIGN PATENT AND/OR PATENT PENDING			
		TOLLERANZE: SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO (TOLERANCES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)		DIAM. ISOLANTE (INS. DIA. RANGE)	
		± 0.3		RANGO FILO (WIRE RANGE)	
		ANGOLI (ANGLES)		SCALA (SCALE)	
		± 2°		AMP	
		C.CORDOLA 22 JUNE 91		AMP ITALIA Sp.A. Corso F.Lli Cervi, 15 COLLEGNO (TORINO)	
		R.CANTORE 22 JUNE 91		DESCRIZIONE (DESCRIPTION) C.P.C. SQUARE FLANGE RECEPTACLE FOR PIN CTC.S, SIZE 23-37, STD. SEX	
		RELEASED		LOC. SIZE NUMERO (DWG NO)	
		REVISIONI (REVISION RECORD)		IA3C-182918	
		DATA (DATE)		REV. FOGLIO (SHEET)	
				C2 1 OF 1	

DISTRIBUZIONE (PRINT DIST.)