




SCALA NON IMPEGNATIVA
(DO NOT SCALE)
DIMENSIONI IN mm
(DIMENSIONS IN mm)


METRIC

THIRD ANGLE
PROJECTION


0.5 MAX.
TESTIMONE DI TAGLIO
(CUT-OFF DIM.)



SEZIONE A-A
(SECTION A-A)



SEZIONE B-B
(SECTION B-B)



1) STATO DI FORNITURA - SCALA 1:1
(SUPPLY CONDITION - SCALE 1:1)



SENSO DI USCITA
DEL TERMINALE
DALLA BOBINA
(DIRECTION OFF
TOP OF REEL)

2) SPECIFICA DI PRODOTTO 108-20019
(PRODUCT SPEC. 108-20019)

3) PER LE VERSIONI IN PEZZI SCIOLTI
VEDERE DISEGNO 160492
(FOR LOOSE PIECE VERSION SEE DRAWING 160492).

		STAGNATO (TIN PLATED)	OTTONE (BRASS)	5-160431-2	J
NOTE		FINITURA / COLORE (FINISH / COLOUR)	MATERIALE (MATERIAL)	NUMERO (AMP P/N)	REV
		CUSTOMER DWG. FOR REFERENCE ONLY		DISEGNO PER CLIENTE SOLO PER RIFERIMENTO	
		THIS DRAWING IS UNPUBLISHED		RELEASE FOR PUBLICATION 19	
		© COPYRIGHT 19 BY AMP INCORPORATED, HARRISBURG, PA. ALL INTERNATIONAL RIGHT RESERVED. AMP PRODUCTS MAY BE COVERED BY U.S. AND FOREIGN PATENT AND/OR PATENT PENDING			
		TOLLERANZE, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO (TOLERANCES, UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)	DIAM. ISOLANTE (INS. DIA. RANGE) mm 3.0-4.3	RANGO FILO (WIRE RANGE) mm2 1.0-2.5	SCALA (SCALE) 5:1
		± 0.3	AMP AMP ITALIA S.p.A. Corso F.lli Cervi, 15 COLLEGNO (TORINO)		
		ANGOLI (ANGLES) ± 2°			
		DIS. H. YAALI (DR.) 01 FEB 2000	DESCRIZIONE (DESCRIPTION) FASTON® Connector, .187" sr. REC. CONTACT.		
		CONT. C. TARTARI (CHK) 01 FEB 2000	LOC.	SIZE	NUMERO (DWG NO)
					REV.
					FOGLIO (SHEET)
					(APP.)
					D1 (OP)