

Caravan- und Starkstrom(CEE)-Steckvorrichtungen

Caravan- and power current connectors

Artikelbezeichnung <i>Article description</i>				Art.-Nr <i>Art.No.</i>	EAN-Code <i>EAN code</i>	BE <i>PUC</i>
	CEE-Anbausteckdose mit Klappdeckel Spritzwasserschutz IP 44	5-polig/ <i>5-pole</i>	16 A, 400 V~, 6 H	1133.0000.2	4008224472111	5
	<i>CEE-surface-mounted outlet with spring flap cover splash-water protection IP 44</i>	5-polig/ <i>5-pole</i>	32 A, 400 V~, 6 H	9184.0000.4	4008224472128	5
	CEE-Stecker mit kurzer Einführungsstülpe Spritzwasserschutz IP 44	5-polig/ <i>5-pole</i>	16 A, 400 V~, 6 H	1746.0000.4	4008223159945	5
	<i>CEE-plug with short entry bush splash-water protection IP 44</i>	5-polig/ <i>5-pole</i>	32 A, 400 V~, 6 H	1760.0000.8	4008223159860	5
	CEE-Stecker mit Phasenwender, kurzer Einführungsstülpe Spritzwasserschutz IP 44	5-polig/ <i>5-pole</i>	16 A, 400 V~, 6 H	1791.0000.4	4008224115438	5
	<i>CEE-plug with phase reverser with short entry bush splash-water protection IP 44</i>	5-polig/ <i>5-pole</i>	32 A, 400 V~, 6 H	1792.0000.7	4008224115445	5
	CEE-Kupplung mit Klappdeckel, kurze Einführungsstülpe Spritzwasserschutz IP 44	5-polig/ <i>5-pole</i>	16 A, 400 V~, 6 H	1823.0000.0	4008223160835	5
	<i>CEE-coupling with hinged lid with short entry bush splash-proof IP 44</i>	5-polig/ <i>5-pole</i>	32 A, 400 V~, 6 H	1826.0000.9	4008223160910	5
	CEE-Wandstecker Spritzwasserschutz IP 44	5-polig/ <i>5-pole</i>	16 A, 400 V~, 6 H	1718.0000.7	4008224227735	5
	<i>CEE-wall plug splash-water protection IP 44</i>	5-polig/ <i>5-pole</i>	32 A, 400 V~, 6 H	1719.0000.0	4008224227742	5
	CEE-Wandsteckdose mit Klappdeckel Spritzwasserschutz IP 44	5-polig/ <i>5-pole</i>	16 A, 400 V~, 6 H	1016.0000.2	4008223160187	5
	<i>CEE-wall outlet with hinged lid splash-water protection IP 44</i>	5-polig/ <i>5-pole</i>	32 A, 400 V~, 6 H	1020.0000.5	4008223160002	5
	CEE-Kombi-Wandsteckdose CEE-Steckdose Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel, 16 A, 230 V Spritzwasserschutz IP 44 <i>CEE-combination wall outlet CEE-outlet grounding-outlet with hinged lid splash-water protection IP 44</i>	5-polig/ <i>5-pole</i>	16 A, 400 V~, 6 H	1004.0000.5	4008224367974	3
	CEE-Adapterleitung Eingang: CEE-Stecker Ausgang: Schutzkontakt-Kupplung, 16 A, 230 V Leitung: H 07 RN-F 5G1,5 mm², 80 cm Spritzwasserschutz IP 44 <i>CEE-adapter cable input: CEE-plug output: grounding-type-coupling cable: H 07 RN-F 5G1,5 mm², 80 cm splash-water protection IP 44</i>	5-polig/ <i>5-pole</i>	16 A, 400 V~, 6 H	1475.0300.6	4008224472180	1
	CEE-Adapterleitung Eingang: CEE-Stecker Ausgang: CEE-Kupplung Leitung: H 07 RN-F 5G1,5 mm², 80 cm Spritzwasserschutz IP 44 <i>CEE-adapter cable input: CEE-plug output: CEE-coupling cable: H 07 RN-F 5G1,5 mm², 80 cm splash-water protection IP 44</i>	5-polig/ <i>5-pole</i> 5-polig/ <i>5-pole</i>	16 A, 400 V~, 6 H 32 A, 400 V~, 6 H	1475.0400.7	4008224472197	1
	CEE-Kompaktverteiler Eingang: CEE-Stecker Ausgang: 1 x CEE-Steckdose 2 x Schutzkontakt-Steckdosen, 16 A, 230 V <i>CEE-compact distributor input: CEE-plug output: 1 x CEE-outlet 2x earthed socket-outlet splash-water protection IP 44</i>	5-polig/ <i>5-pole</i> 5-polig/ <i>5-pole</i>	16 A, 400 V~, 6 H 16 A, 230 V~	1292.0000.2	4008224269711	1