



Index	Anderung	Tag	Name
A	BESCHRIFTUNG ANGEPAßT	21.5.81	JANOUSCH
E1	MATERIAL CHANGED, ENGLISH TEXT ADDED	9JAN08	ACK
E2	REVISED PER ECO-09-026444	28NOV09	KK

FELD VERTIEFT
BESCHRIFTUNG ERHABEN
AREA RECESSED
LETTERS RAISED



1 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

ANREIHBARE AUSFÜHRUNG
STACKABLE VERSION



STACKABLE VERSION											
ANREIHBARE AUSFÜHRUNG											
6-926 657-5	38,06	15	1-926 657-5	14x2,54=35,56	38,56	15					
6-4	35,52	14	1-4	13x2,54=33,02	36,02	14					
6-3	32,98	13	1-3	12x2,54=30,48	33,48	13					
6-2	30,44	12	1-2	11x2,54=27,94	30,94	12					
6-1	27,9	11	1-1	10x2,54=25,4	28,4	11					
6-0	25,36	10	1-0	9x2,54=22,86	25,86	10					
5-9	22,82	9		8x2,54=20,32	23,32	9					
5-8	20,28	8		7x2,54=17,78	20,78	8					
5-7	17,74	7		6x2,54=15,24	18,24	7					
5-6	15,2	6		5x2,54=12,7	15,7	6					
5-5	12,66	5		4x2,54=10,16	13,16	5					
5-4	10,12	4		3x2,54=7,62	10,62	4					
5-3	7,58	3		2x2,54=5,08	8,08	3					
5-926 657-2	5,04	2		926 657-2 1x2,54=2,54	5,54	2					
ORDER NO.		POS.	ORDER NO.			POS.					
BESTELL NR.	C	POLZ	BESTELL NR.	A	B	POLZ					

			AMP DEUTSCHLAND GmbH Langen b. Ffm.		
			Benennung LOCKING - CLIP GEHÄUSE LOCKING - CLIP HOUSING		
SEE TABLE	PBT 15% GV	BLACK	K		
ORDER NO.	MATERIAL	COLOUR			
Bestell- Nr.	Werkstoff	Oberfläche Farbe	Nicht tolerierte Maße ± 0,2 mm ±	Format C	Zeichnungs- Nr. 926 657
Gez. 26.8.1980	Gepr. 4.9.80	Gepr.	Maßstab 5 : 1	Blatt- Nr.	