

终端固定件 - CLIPFIX 35-5 - 3022276

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




快装终端紧固件，用于NS 35/7.5 DIN导轨或NS 35/15 DIN导轨，带用于FBS...5、FBS...6、KSS 5、KSS 6的标记选项，宽度：5.15 mm，颜色：灰色

优势

- ✔ 菲尼克斯电气研发的CLIPFIX终端紧固件可以在多种DIN导轨系统上保留有一个安全抓手
- ✔ 设计宽度仅5.2 mm
- ✔ 大面积的标识系统
- ✔ 用于桥接件和插头的固定选项

RoHS

关键商业数据

包装单位	50 STK
最小订货量	50 STK
GTIN	 4 017918 194154
GTIN	4017918194154
海关税则号	8538900000
Sales Key	BG4111

技术数据

尺寸

高度	35 mm
长度	48.5 mm
宽度	5.15 mm

概述

标识材料	PA
颜色	灰色

标准和规范

阻燃等级，符合UL 94	V2
--------------	----

终端固定件 - CLIPFIX 35-5 - 3022276

技术数据

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

分类

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141135
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141135
eCl@ss 8.0	27141135
eCl@ss 9.0	27141135

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC001041
ETIM 4.0	EC001041
ETIM 5.0	EC001041
ETIM 6.0	EC001041
ETIM 7.0	EC001041

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212109
UNSPSC 7.0901	39121708
UNSPSC 11	39121708
UNSPSC 12.01	39121708
UNSPSC 13.2	39121425

附件

附件

已标记的端子标识

快速标记条 - ZB 5 CUS - 0824962



快速标记条，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式：卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：5.15 x 10.5 mm

终端固定件 - CLIPFIX 35-5 - 3022276

附件

快速标记条 - ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1050017



快速标记条，接头，白色，标识，横向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度: 5.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 10.5 mm

快速标记条 - ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 1050020



快速标记条，白色，纵向打印: 连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度: 5.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 10.5 mm

快速标记条 - ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1050033



快速标记条，接头，白色，标识，适用的打印机: CMS-P1-PLOTTER，横向打印: 用相同数字1或2等等，最高到100，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度: 5.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 10.5 mm

快速标记条 - ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415



快速标记条，接头，白色，标识，水平: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度: 5.2 mm，标识区域大小: 5.15 x 10.5 mm

用于端子的标记条 - UC-TM 5 CUS - 0824581



用于端子的标记条，可订购: 标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度: 5.2 mm，标识区域大小: 10.5 x 4.6 mm

终端固定件 - CLIPFIX 35-5 - 3022276

附件

用于端子的标记条 - UCT-TM 5 CUS - 0829595



用于端子的标记条，可订购：标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式:卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小: 4.6 x 10.5 mm

快速标记条，扁平型 - ZBF 5 CUS - 0825025



快速标记条，扁平型，可订购：接头，白色，根据客户要求标识，安装方式:卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小: 5.15 x 5.15 mm

快速标记条，扁平型 - ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0808671



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印:连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至491 ... 500，安装方式:卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小: 5.15 x 5.15 mm

快速标记条，扁平型 - ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0808697



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，纵向打印:连续编号1 ... 10、11 ... 20等，直至91 ... 100，安装方式:卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小: 5.15 x 5.15 mm

快速标记条，扁平型 - ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 0810821



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印:连续编号2 ... 20、22 ... 40等，直至82 ... 100，安装方式:卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小: 5.15 x 5.15 mm

终端固定件 - CLIPFIX 35-5 - 3022276

附件

快速标记条，扁平型 - ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 0810863



快速标记条，扁平型，接头，白色，标识，横向打印: 1 - 19、21 - 39等直至81 - 99的奇数，安装方式: 卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度: 5 mm，标识区域大小: 5.15 x 5.15 mm

用于端子的标记条 - UC-TMF 5 CUS - 0824638



用于端子的标记条，可订购: 标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式: 卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度: 5.2 mm，标识区域大小: 4.6 x 5.1 mm

用于端子的标记条 - UCT-TMF 5 CUS - 0829658



用于端子的标记条，可订购: 标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式: 卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度: 5.2 mm，标识区域大小: 4.4 x 4.7 mm

已标记的设备标识

用于终端紧固件的标识 - UCT-EM (30X5) CUS - 0801589



用于终端紧固件的标识，可订购: 标签纸，白色，根据客户要求标识，安装方式: 卡接到标记牌套环，标识区域大小: 30 x 5 mm

用于终端紧固件的标识 - UCT-EM (30X5) YE CUS - 0830348



用于终端紧固件的标识，可订购: 标签纸，黄色，根据客户要求标识，安装方式: 卡接到标记牌套环，标识区域大小: 30 x 5 mm

标记条支架

终端固定件 - CLIPFIX 35-5 - 3022276

附件

用于端子条的标记槽 - KLM 2 - 0807575



用于端子条的标记槽，灰色，未标记，安装方式: 插拔式，标识区域大小: 20 x 8 mm

用于端子条的标记槽 - KLM 3 - 0811969



端子板标记托架，高度可调节，用于末端支架CLIPFIX 15，CLIPFIX 35及 CLIPFIX 35-5，可使用BMK...20 x 8标签标记，或直接使用M-PEN 或 X-PEN

用于端子条的标记槽 - KLM 3-L - 0814788



端子板标记托架，高度可调节，用于末端支架CLIPFIX 15，CLIPFIX 35及 CLIPFIX 35-5，可使用BMK...20 x 8标签标记，或直接使用M-PEN 或 X-PEN

标记笔

标记笔 - B-STIFT - 1051993



标记笔，用于书写标记未打印的扁平式标记条，标记防抹擦，防水，线宽0.5 mm

标记笔 - X-PEN 0,35 - 0811228



标记笔，无墨盒，适用手写标记标签，标记抗擦抹性极高，线宽0.35 mm

端子标识

终端固定件 - CLIPFIX 35-5 - 3022276

附件

快速标记条 - ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004



快速标记条，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小: 5.1 x 10.5 mm

用于端子的标记条 - UC-TM 5 - 0818108



用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小: 10.5 x 4.6 mm

用于端子的标记条 - UCT-TM 5 - 0828734



用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：TOPMARK NEO，TOPMARK LASER，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式: 卡接到高型标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小: 4.6 x 10.5 mm

快速标记条，扁平型 - ZBF 5:UNBEDRUCKT - 0808642



快速标记条，扁平型，接头，白色，未标记，适用的打印机：PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：5 mm，标识区域大小: 5.1 x 5.2 mm

用于端子的标记条 - UC-TMF 5 - 0818153



用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，PLOTMARK，CMS-P1-PLOTTER，安装方式: 卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小: 4.6 x 5.1 mm

终端固定件 - CLIPFIX 35-5 - 3022276

附件

用于端子的标记条 - UCT-TMF 5 - 0828744



用于端子的标记条，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：TOPMARK NEO，TOPMARK LASER，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：卡接到扁平式标记槽，适用的模块宽度：5.2 mm，标识区域大小：4.4 x 4.7 mm

设备标识

用于终端紧固件的标识 - UCT-EM (30X5) - 0801505



用于终端紧固件的标识，标签纸，白色，未标记，适用的打印机：TOPMARK NEO，TOPMARK LASER，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：卡接到标记牌套环，标识区域大小：30 x 5 mm

用于终端紧固件的标识 - UCT-EM (30X5) YE - 0830340



用于终端紧固件的标识，标签纸，黄色，未标记，适用的打印机：TOPMARK NEO，TOPMARK LASER，BLUEMARK ID COLOR，BLUEMARK ID，BLUEMARK CLED，THERMOMARK PRIME，THERMOMARK CARD 2.0，THERMOMARK CARD，安装方式：卡接到标记牌套环，标识区域大小：30 x 5 mm