

Wellenprofil - Satz 3/8"

Neuartiges Wellenprofil überträgt Kräfte direkt auf die Flanken
Passend für: Zoll-, metrisch-, gerundete Schrauben und E-Profil
alle Teile nach DIN, 61-teilig

Beschreibung

Wellenprofil - Satz wird aus Chrom - Vanadium - Stahl hergestellt. Durch das neuartige Wellenprofil wird die **Kraftübertragung zu 100%** auf die Flanken der Schraube oder Mutter übertragen. Dadurch werden Schrauben und Muttern geschont und die Standzeit der Steckschlüssel enorm erhöht. Eine Abrutsch- und Verletzungsgefahr auch bei schwierigen Arbeitsbedingungen wird stark reduziert. Es ist **kein Beschädigen von Muttern oder Schraubenköpfen möglich**, Schrauben mit bereits beschädigtem Sechskant lassen sich problemlos lösen. **Der Wellenprofil - Steckschlüssel überträgt die Kraft mehr als 15% höher als gewöhnlich.** Die Sicherheitsknarre ist mit einem **Schnellauswurfmechanismus** ausgestattet. Dadurch ist ein Steckschlüsseinsatz sehr schnell, sicher und nicht lösbar aufgesteckt und ganz einfach auf Knopfdruck ohne Krafteinsatz auszuwechseln. Die Verzahnung ist exakt und leichtgängig.

Inhalt

Wellenprofil - Satz. 3/8" 61-tlg.

Kompl. im PE-Hartschalenkoffer

18 Stecknüsse, kurz, 3/8" 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24mm

10 Stecknüsse, lang, 3/8" 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19mm

26 Steckschlüssel-Bits 3/8"

Inbus 3-4-5-6-7-8-10mm

Schlitz 5,5-7-8mm

Phillips-Kreuz Nr.1 - Nr.2 - Nr.3

Pozzidrive-Kreuz Nr.1 - Nr.2 - Nr.3

Torx T10-T15-T20-T25- T27- T30- T40- T45- T50- T55

2 Zündkerzenstecknüsse 3/8" 16-21mm

1 Knarre 3/8"

2 Verlängerungen 3/8" 3" und 10"

1 Universalgelenk

1 Gleitkopf

Art.Nr.

568 - 038

MTI GmbH
Keltenweg 36
76532 Baden Baden



Wellenprofil

Tel.: 07221 - 60517

Fax: 07221 - 60519

www.mtignmbh.de