

**SAK系列, 附件**  
**Q 3 SAK4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

使用横联件、横联片、横联套管和横联固定螺钉，可以预装配横联组件。

所有单个的部件可以根据需要单独订货。预装配好的横联组件可以放入端子中央的横联通道，并用螺钉拧紧。

**订货数据**

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 类型         | Q 3 SAK4                     |
| 订货号        | <a href="#">0336800000</a>   |
| 版本         | SAK系列, 附件, 横联, 用于横联件, 回路数: 3 |
| GTIN (EAN) | 4008190089795                |
| 最小包装数      | 50 个                         |

数据页

SAK系列, 附件  
Q 3 SAK4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

技术数据

尺寸及重量

|    |         |    |        |
|----|---------|----|--------|
| 宽度 | 18 mm   | 高度 | 6 mm   |
| 深  | 20.5 mm | 净重 | 7.36 g |

其他技术数据

|      |      |    |       |
|------|------|----|-------|
| 安装指导 | 直接安装 | 类型 | 用于横联件 |
| 防爆版  | 不    |    |       |

额定数据

|      |      |
|------|------|
| 额定电流 | 24 A |
|------|------|

材料参数

|    |    |
|----|----|
| 颜色 | 灰色 |
|----|----|

系统特征值

|      |           |      |   |
|------|-----------|------|---|
| 产品系列 | SAK系列, 附件 | 安装导轨 | 无 |
|------|-----------|------|---|

分类

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000489    | UNSPSC     | 30-21-18-01 |
| eClass 5.1 | 27-14-11-40 | eClass 6.2 | 27-14-11-40 |
| eClass 7.1 | 27-14-11-40 |            |             |

产品说明

|      |  |
|------|--|
| 技术数据 | 最大 6 mm <sup>2</sup> 横向联接的电流负载可达 41 A。 |
|------|--|

认证

|    |   |
|----|---|
| 认证 |  |
|----|---|

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

下载

|      |   |
|------|---|
| STEP | <a href="#">0336800000_15308_Q_3_SAK4_STP.stp</a> |
|------|---|