

TOGGLE SWITCH, 16MM, ROUND, PLASTIC,
BLACK, 3 SWITCH POSITIONS I-O-II,
MOMENTARY CONTACT,
ACTUATING ANGLE 2X50 DEGREES 1NO, 1NO

执行器/信号装置：

产品的结构形式		圆形整套设备
操作元件的结构形式		旋钮
工作原理 / 操作元件		弹簧复位型
解锁方式		无
颜色 / 操纵元件的		黑色的
材料的 / 操纵元件的		塑料
换档位置的数目		3
开关角度		
• 向右	°	50
• 向左	°	50
产品组件 / 正面固定环		是
材料 / 正面固定环		塑料
颜色 / 正面固定环的		黑色
前置垫圈规格		标准
产品功能 / 急停功能		否

支架：

材料 / 支架		塑料
---------	--	----

开关元件/ 灯座：

电气连接的结构形式		扁平插接连接件
开关元件数量		2
常闭触点数目 / 用于辅助触点		0
常开触点数目 / 用于辅助触点		2
转换器数目 / 对于辅助触点		0
产品功能 / 强行开启		否
灯座数量		0
产品扩展 / 选择性的 / 发光元件		否




综合技术细节：

电压类型 / 工作电压的		AC/DC
--------------	--	-------

工作电压 / 测定值		
• 最低的	V	5
• 最大的	V	250
工作电流		
• 在AC-12时		
• 在24 V时 / 测定值	A	10
• 在60 V 时 / 测定值	A	10
• 在110 V时 / 测定值	A	10
• 在230 V时 / 测定值	A	10
• 在AC-15时		
• 在24 V时 / 测定值	A	4
• 在60 V时 / 测定值	A	4
• 在110 V时 / 测定值	A	4
• 在230 V时 / 测定值	A	4
• 在DC-12时		
• 在24 V时 / 测定值	A	6
• 在60 V时 / 测定值	A	5
• 在110 V时 / 测定值	A	2.5
• 在230 V时 / 测定值	A	1
• 在DC-13时		
• 在24 V时 / 测定值	A	3
• 在60 V时 / 测定值	A	1.2
• 在110 V时 / 测定值	A	0.7
• 在230 V时 / 测定值	A	0.3
抗冲击稳定性 / 用于不带白炽灯的设备 / 按照IEC 60068-2-27		<= 50g
抗震强度 / 按照IEC 60068-2-6		20 ... 200 Hz: 5g
开关频率 / 最大的	1/h	1,000
机械式使用寿命 (转换周期) / 典型的		300,000
电器设备标示		
• 按照DIN EN 61346-2的		S
• 按照DIN 40719扩展的按照IEC 204-2 / 按照IEC 750		S
拧紧扭矩 / 手柄内螺丝的 / 最大值	N·m	0.4
环境温度		
• 运行期间	°C	-25 ... +70
• 在储存期间	°C	-40 ... +80
防护等级 IP		IP65
气候等级 / 运行期间 / 符合 EN 60721		3K6
固定类型		正面固定
形状 / 安装配件的开口的		圆形的

安装宽度	mm	19
装入直径	mm	16
安装高度	mm	17
安装深度	mm	50

正树/批准：

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
 CCC		 EG-Konf.
Special Test Certificate		
other		
Confirmation	other	Environmental Confirmations

更多相关信息：

Information- and Downloadcenter (产品目录，产品介绍册，...)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<http://www.siemens.com/industrial-controls/mall>

Cax 在线发生器

<http://www.siemens.com/cax>

Service&Support (用户手册，操作说明书，认证证书，特性曲线，常见问题,...)

<http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/3SB2210-2EB01/all>

图片数据库 (产品照片，2D比例图，3D模型，设备电路图，...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3SB2210-2EB01

最后一次变更：

2013-8-12