

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

,1996 .



© COPYRIGHT 1996

BY AMP INCORPORATED, ALL RIGHTS RESERVED.

LOC
J ZDI




REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	ECN	DATE	DWN	APVD
0		RELEASED	FJ00-4343-96	4/JUL '96	K.I.Y.I	
A		REVISED	FJ00-0096-97	3/FEB '97	K.I.Y.I	
B		REVISED	FJD0-0039-03	8/2 '03	T.S.M	

回路番号
CIRCUIT NOデートコード
DATE CODEシリーズマーク
SERIES MARKAMPマーク
AMP MARK2--2, 2--3
(KEYING:Y)

コネクタ外形

OUTLINE OF HEADER HOUSING

4-φ1.8
DIA1.8 4PLACES2-φ3
DIA3 2PLACESラウンド 2-φ4MIN
ROUND DIA4MIN 2PLACESタブコンタクト
TAB CONTACT△4 コンタクト半田付部
CONTACT TAIL△4 リテンションレグ
RETENTION LEG1--2, 1--3
(KEYING:X)

NOTES

1. MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER(94V-0), COLOR: BLACK
TAB CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: BRASS
- △2. FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- △3. FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- △4. FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

推奨基板取付け寸法 (公差: ±0.05)
PC 基板厚: 1.6 ~ 2.4 ± 0.1
(コネクタ搭載面)RECOMENDED PC BOARD HOLE PATTERN (TOL: ±0.05)
PC BOARD THICKNESS: 1.6 ~ 2.4 ± 0.1
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

注記

1. 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂 (94V-0), 色: 黒
タブ コンタクト: 銅合金
リテンション レグ: 黄銅
- △2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN金めっき
- △3. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN金めっき
- △4. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
: ニッケル下地の上にスズめっき

Y	△4 △3	2-353079-3
	△4 △2	2-353079-2
X	△4 △3	1-353079-3
	△4 △2	1-353079-2
KEY TYPE	コンタクトのめっき (FINISH)	製品番号 (PART NO.)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.

DIMENSIONS: 単位 特 mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	DWN K.IKEDA 4/JUL/'96
	一般公差 10% ±0.3 30% >10 ±0.35 10% >30 ±0.4 ANGLE: ±3°	CHK Y.Ishikawa 4/JUL/'96
MATERIAL 材料	FINISH 仕上	APVD S.Manabe 4/JUL/'96
注記参照 SEE NOTE	注記参照 SEE NOTE	PRODUCT SPEC 製品規格 108-5453
		APPLICATION SPEC 取付適用規格 114-5246
		WEIGHT T1
		CUSTOMER DRAWING

WIRE RANGE 適合電線断面積	INSULATION DIA 被覆外径
tyco Electronics	
Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan	
NAME 名称 1列 ヘッダーアセンブリー 2P (水平 タイプ) SINGLE ROW HEADER ASS'Y 2P("H"TYPE) <DYNAMIC D-5200 S>	
SIZE A3	CAGE CODE 00779
DRAWING NO 番号 C-353079	SCALE 尺 1-1
SHEET 1	OF 1
REV B	