





Diese Zeichnung/CAD-Daten dürfen ohne unsere Genehmigung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Ihre Benutzung ist nur für die Zwecke gestattet, für die wir sie ausdrücklich zur Verfügung gestellt haben. Die Zeichnung/CAD-Daten sind auf Verlangen jederzeit zurückzugeben. Zuwiderhandlungen sind strafbar und verpflichten zum Schadensersatz. Für den Fall der Anmeldung eines Patentes oder Gebrauchsmusters bleiben alle Rechte vorbehalten. ANSMANN behält sich das Recht vor, das auf diesem Datenblatt beschriebene Produkt jederzeit ohne Vorankündigung zu verändern oder zu verbessern. / This drawing/these CAD data must not be multiplied nor made accessible to third parties without our explicit approval. Their use is only permitted for those purposes for which we made them available expressly. On request this drawing/CAD data have to be returned to use at any time. Any contravention is punishable and leads to compensation. In case of application of a patent or a utility model all rights are reserved. ANSMANN pursues a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to modify and improve at any time the product described in this data sheet without prior notice.



inkl. 4x Micro AAA hochkapazitive Akkus NiMH /
incl. 4x Micro AAA high capacity NiMH batteries



Technische Daten/ technical data

Eingang / input	: 100-240VAC $\pm 10\%$ / 50/60Hz
Ausgang / output	: 2.8V AA/AAA 500mA $\pm 20\%$ 5.6V AA/AAA 500mA $\pm 20\%$
Erhalteladestrom/ trickle charging	: 50mA $\pm 10\%$
Vollerkennung/ battery full detection	: -dU
max. Ladezeit/ max. charging time	: 8h Sicherheitstimer / safety timer
max. Spannung/ max. voltage	: 3.4V/2 Zellen/cells / 6.8V/4 Zellen/cells
Verpolschutz/ reverse-connect protection	: mechanisch/ mechanical
Betriebstemperatur/ operating temperature	: 0°C.....+25°C
Lagertemperatur/ storage temperature	: -20°C.....+40°C

Gewicht/ weight	: 115g ohne Akkus/ without batteries
Gehäuse/ case	: Steckergehäuse, schwarz/silber / plug-in case, black/silver
Schutzart/protection	: IP 20
Approbation/ approval	: CE
Anzeige/ light indicator	: Duo LED rot/red: laden/charging grün/green : Erhaltungsladung/ trickle charging

Verwendungsbereich/Application range für Anfrage/for inquiry				Zul. Abweichung/ Allowable deviation		Oberfläche/ Surface		Maßstab/Scale 1:1		Gewicht/Weight	
								Werkstoff/Work material, Modell-Nr.			
				2012	Datum/Date	Name		Zeichnungsname/Drawing name PHOTOCAM III / UK01			
				Bearbeitet/ Drawn by	27.11.	CB					
								Zeichnungsnummer/Drawing number			Blatt/ Sheet
								Artikelnummer/Part number			
V0	---		27.11.12	CB	5007053/UK01				1		
Version	Änderung/Change		Datum/Date	Name	Ursprung/Origin	Proj. XX/XX/XX		Ersatz für/Replaced by		Ersatz durch/Replacement through:	